


## Sega universale a batteria AFS 18 COMPACT M-CUBE



Solo a fini illustrativi

### Potente e robusta sega universale a batteria M-CUBE

- Funzioni di protezione da sovraccarico e sovratemperatura integrate
- Motore a lunga durata: Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza
- Protezione aggiuntiva contro l'ingresso di trucioli grazie alle griglie di copertura sulle fessure di ventilazione
- Lavoro in sicurezza, in quanto l'utensile può essere avviato solo dopo lo sbloccaggio
- 3 fasi di applicazione consentono la regolazione individuale della velocità al materiale
- L'impugnatura morbida garantisce una presa comoda e antiscivolo


Tensione nominale	18 V/CC
Velocità corsa a vuoto min/max	0-3200 G/min
Lunghezza corsa	28 mm
Dispositivo di fissaggio utensile	Supporto a sostituzione rapida
Peso con batteria ricaricabile	3,6 kg
Peso senza batteria ricaricabile	2,9 kg
Lunghezza	443 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	200 mm
Profondità di taglio max nel legno	255 mm
Peso confezionamento esterno	0,3 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili	Art. n.	P. Qtà
0 PZ	<b>5701 412 000</b>	1
2 PZ	<b>5701 412 004</b>	1



5701 412 004 000 000

## Dettagli/applicazione



### Contenuto art. n. 5701 412 004

Denominazione	Art. n.	Quantità
Valigetta sistema 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	<b>5703 450 000</b>	2
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 860 000</b>	1
Termoformato per valigetta per macchine MASTER		1

Prodotti correlati	Art. n.
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso Lunghezza:150 mm; 3 PZ	<b>0615 515 030</b>
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Uso professionale nei cantieri, per demolizioni Lunghezza:225 mm; 5 PZ	<b>0615 722 842</b>
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso Lunghezza:455 mm; 1 PZ	<b>0615 745 512</b>
Lama per sega universale, legno, tre stelle Lama per seghetto alternativo Multiblade Lunghezza:200 mm; 5 PZ	<b>0615 820 340</b>
Lama per sega universale, metallo, tre stelle Demolition Lunghezza:150 mm; 5 PZ	<b>0615 915 029</b>
Lama per sega universale, metallo, tre stelle Lama per seghetto alternativo Multiblade Lunghezza:150 mm; 5 PZ	<b>0615 915 030</b>
Lama per sega universale, metallo, tre stelle Lama per seghetto alternativo Multiblade Lunghezza:150 mm; 25 PZ	<b>0615 915 031</b>
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale Lunghezza:150 mm; 3 PZ	<b>0615 915 300</b>
Sabre saw blade storage box 180 x 85 x 40 mm	<b>0615 000 000</b>
Sabre saw blade storage box 300 x 100 x 45 mm	<b>0615 000 001</b>
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Uso professionale nei cantieri, per demolizioni Lunghezza:225 mm; 5 PZ	<b>0615 722 842</b>
Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo poroso Lunghezza:455 mm; 1 PZ	<b>0615 745 512</b>
Lama per sega universale, legno, tre stelle Lama per seghetto alternativo Multiblade Lunghezza:200 mm; 5 PZ	<b>0615 820 340</b>
Lama per sega universale, metallo, tre stelle Demolition Lunghezza:228 mm; 5 PZ	<b>0615 922 829</b>
Cetus X-treme safety goggles	<b>0899 102 380</b>