

## Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit

**Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik in de industrie en de automobielsector.**

### Uitstekend bestand tegen chemicaliën

- Ook toepasbaar in kritieke gebieden waarin de afdichting in contact komt met diverse vloeistoffen
- Uitstekend bestand tegen motor- en versnellingsbakolie, koelvloeistof en antivries

### Zuurvrij uithardingsysteem

- Niet-corrosief, dus geen negatieve invloed op elektronische componenten en op lambdasonden

### Afdichtmiddel in drukluchtbus

- Gemakkelijk doseerbaar, geen andere hulpmiddelen nodig
- Dankzij de fijne rups kan het product uniform worden aangebracht



Afbeelding kan afwijken

Inhoud	200 ml
Chemische basis	Neutraalvernette siliconen, op oximebasis

Kleur	Min./max. temperatuurbestendigheid	Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid	Toepasbaarheid	Art.nr.	VE
Zwart	-60 tot 260 °C	300 °C	Waterpompen, Oliepompen, Deksel voor, Nokkenaslagerkap, Thermostaathuis, Oliecarters, Transmissiedeksel, Zonnedak, Deuren	<b>0893 331 1</b>	1/12
Rood	-60 tot 315 °C	370 °C	Oliepompen, Deksel voor, Nokkenaslagerkap, Oliecarters, Transmissiedeksel, Uitlaatspruitstuk, Uitlaatflens, Deksel en flens bij motoren, Inlaatgebied	<b>0893 331 2</b>	1/12
Blauw	-60 tot 260 °C	300 °C	Oliecarters, Ventieldeksel, Achterashuis, Krukasbehuizing, Differentieelhuis, Nokkenaslagerkap	<b>0893 331 3</b>	1/12
Transparant	-60 tot 260 °C	300 °C	Afdichting van accumulators, Afdichting van halogeenlamp, Afdichten van carrosserieonderdelen, Afdichting van transformator	<b>0893 331 4</b>	1/12

## Handleiding

Optimale hechting op droge, schone en stofvrije oppervlakken. Het oude afdichtmiddel moet volledig van het oppervlak worden verwijderd.

## Opmerking

Bij het afdichten van bijvoorbeeld oliecarters en versnellingsbakken is het essentieel dat er geen afdichtmiddel in deze onderdelen dringt. Daarom adviseren wij om de afdichting op de verbindingvlakken aan te brengen. Verbind beide onderdelen en druk daarna voorzichtig met de hand en schuif ze lichtjes tegen elkaar. Haal de onderdelen daarna los en verwijder het afdichtmiddel dat binnen is gedrongen. Verbind de componenten binnen max. 5 minuten opnieuw en druk ze stevig aan. Houd voor aanvang van het werk de uithardingstijd in het oog (afhankelijk van de dikte van het afdichtmiddel).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Aanvullende producten	Art.nr.
Opzetspuitmond Super RTV siliconen	0891 321 001