

## 1/2 inch dopsleutel


### Metrisch, zeskant, kort

- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelgroef
- Punt: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV



Opname	1/2 inch
Soort aandrijving	Binnenvierkant
Oppervlakte	Verchroomd

**POWERDRIV**



Sleutelwijdte	Lengte (L1)	Buitendiameter dopsleutel (D1)	Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)	Art.nr.	VE
8 mm	36 mm	13 mm	23 mm	<b>0712 131 108</b>	1/10
9 mm	36 mm	14,2 mm	23 mm	<b>0712 131 109</b>	1/10
10 mm	36 mm	15,5 mm	23 mm	<b>0712 131 110</b>	1/10
11 mm	36 mm	16,7 mm	23 mm	<b>0712 131 111</b>	1/10
12 mm	36 mm	18 mm	23 mm	<b>0712 131 112</b>	1/10
13 mm	36 mm	19,2 mm	23 mm	<b>0712 131 113</b>	1/10
14 mm	36 mm	20,5 mm	23 mm	<b>0712 131 114</b>	1/10
15 mm	36 mm	21,7 mm	22 mm	<b>0712 131 115</b>	1/10
16 mm	36 mm	23 mm	23,2 mm	<b>0712 131 116</b>	1/10
17 mm	36 mm	24,2 mm	23,2 mm	<b>0712 131 117</b>	1/10
18 mm	36 mm	25,5 mm	23,5 mm	<b>0712 131 118</b>	1/10
19 mm	36 mm	26,7 mm	24,7 mm	<b>0712 131 119</b>	1/10
20 mm	36 mm	28 mm	25,5 mm	<b>0712 131 120</b>	1/10
21 mm	38 mm	29,2 mm	26 mm	<b>0712 131 121</b>	1/10
22 mm	38 mm	30,5 mm	26,5 mm	<b>0712 131 122</b>	1/10
23 mm	38 mm	31,7 mm	27,7 mm	<b>0712 131 123</b>	1/10
24 mm	38 mm	33 mm	29 mm	<b>0712 131 124</b>	1/10
25 mm	38 mm	34 mm	30 mm	<b>0712 131 125</b>	1/10
26 mm	38 mm	35,5 mm	31,5 mm	<b>0712 131 126</b>	1/10
27 mm	44 mm	36,7 mm	32,2 mm	<b>0712 131 127</b>	1/10
28 mm	44 mm	38 mm	33,5 mm	<b>0712 131 128</b>	1/10
30 mm	44 mm	40,5 mm	36 mm	<b>0712 131 130</b>	1/10
32 mm	44 mm	43 mm	38,1 mm	<b>0712 131 132</b>	1/10

Sleutelwijdte	Lengte (L1)	Buitendiameter dopsleutel (D1)	Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)	Art.nr.	VE
34 mm	47 mm	45,5 mm	40 mm	<b>0712 131 134</b>	1/10
36 mm	50 mm	48 mm	42 mm	<b>0712 131 136</b>	1/10

### Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels