

ROQUETE 1/2" – A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER APLICAÇÃO!



Qualidade de primeira, testada pelo TÜV SÜD Alemanha



Product Service

Os roquetes ZEBRA® (1/2" e 1/4") são os vencedores do teste entre todos os roquetes de estriado fino.

O teste:
Foram testados 8 roquetes de 1/4" e 1/2" dos modelos mais importantes de 16 fabricantes durante mais de mil ciclos sob supervisão e colaboração do instituto TÜV SÜD Product da Alemanha. O relatório do teste está disponível na Adolf Würth GmbH & Co. KG.



WÜRTH Roquete reversível



reddot design award
honourable mention 2011



Selector rotativo

Cabeça compacta e delgada com estriado fino!

Estriado fino com 72 dentes – Ângulo de retorno 5°

1. Mudança de direcção simples através do selector rotativo
2. Chanfro na quadra – Remoção fácil das chaves de caixa
3. Corpo do roquete com curvatura para maior liberdade de aperto


Selector de rotação

Roquete compacto com botão de expulsão!


Estriado de 48 dentes – ângulo de retorno 7,5°

1. Mudança de direcção rápida e simples através do selector
2. Bloqueio de segurança com botão de expulsão rápida – bloqueado
3. Bloqueio de segurança com botão de expulsão rápida – desbloqueado
4. Selector protegido pela curvatura do corpo para uma maior segurança durante o aperto.

Encaixe	Comprimento	Norma	Modelo	Punho
12,5-1/2"	250 mm	DIN 3122, ISO 3315	Cromado	2 componentes



L1	L2	L3	B1	B2	D1	D2	Art. Nr.	Qt./Emb.
250	240	112	26	43	26	37	0712 012 0	1
Kit de reparação							0712 002	1



L1	L2	L3	B1	B2	D1	D2	Art. Nr.	Qt./Emb.
250	240	111	20	37	26	40	0712 012 01	1
Kit de reparação							0712 000 12	1