

## BROCA EM ESPIRAL HSS DIN 338 TIPO RN



### Características:


Durabilidade:	●●○○
Velocidade de furação:	●●○○
Qualidade do furo:	●●○○
Versatilidade:	●●○○
Comportamento de furação:	●●○○
Profundidade do furo:	5 x Ø Broca

### Nota:

Ver tabela de relação broca/material.

Ø mm	Comprimento total mm	Comprimento do encaixe mm	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0,5	22	6	0624 000 050	10
0,6	24	7	0624 000 060	
0,7	28	9	0624 000 070	
0,8	30	10	0624 000 080	
0,9	32	11	0624 000 090	
1,0	34	12	0624 000 100	
1,1	36	14	0624 000 110	
1,2	38	16	0624 000 120	
1,3			0624 000 130	
1,4			0624 000 140	
1,5	40	18	0624 000 150	
1,6	43	20	0624 000 160	
1,7			0624 000 170	
1,8			0624 000 180	
1,9	46	22	0624 000 190	
2,0	49	24	0624 000 200	
2,05			0624 000 205	
2,1			0624 000 210	
2,2	53	27	0624 000 220	
2,3			0624 000 230	
2,4			0624 000 240	
2,5	57	30	0624 000 250	
2,6			0624 000 260	
2,7			0624 000 270	
2,8	61	33	0624 000 280	
2,9			0624 000 290	
3,0			0624 000 300	
3,1	65	36	0624 000 310	
3,2			0624 000 320	
3,3			0624 000 330	
3,4	70	39	0624 000 340	
3,5			0624 000 350	
3,6			0624 000 360	
3,7			0624 000 370	
3,8	75	43	0624 000 380	
3,9			0624 000 390	
4,0			0624 000 400	

### Aço



**Broca de precisão para aço, ângulo da ponta 130°.**

### Furação precisa

A broca espiral robusta e curta garante uma furação precisa.

### Autocentragem


A afiação cruzada garante uma excelente centragem mesmo em materiais cilíndricos, tornando a pré marcação e o furo piloto desnecessários.

### Longa durabilidade

Graças à afiação HC (Corte de alta velocidade) e à geometria precisa da lâmina de corte que garantem uma precisão e qualidade constante no furo, assim como uma longa vida útil.

### Nota:

○ encaixe da broca a partir de 13 mm é rebaixado para 12,7 mm de diâmetro.



**Disponível também em conjunto!**

#### Conjuntos:

**Conjunto de 19 brocas**  
Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,5 mm  
Art.-Nr. 0624 000 001

**Conjunto 25 brocas**  
Conteúdo: Ø1,0–13,0 x 0,5 mm  
Art.-Nr. 0624 000 004

**Conjunto de 55 brocas**  
Conteúdo:  
3 unid. de cada Ø1,0–4,0 x 0,5 mm  
2 unid. de cada Ø4,5–8,0 x 0,5 mm  
1 unid. de cada Ø8,5–13,0 x 0,5 mm  
3 unid. Ø3,3 mm; 2 unid. Ø4,2 mm;  
2 unid. Ø6,8 mm; 1 unid. Ø10,2 mm  
Art.-Nr. 0624 000 002

**Conjunto 91 brocas**  
Conteúdo: Ø1,0–10,0 x 0,1 mm  
Art.-Nr. 0624 000 003