


Spojovací prvok

Vyhotovené: s pochrómovaným lešteným povrchom.

Otvor: vnútorný 4-hran 1/4".

Výstup: vonkajší 4-hran 3/8".

Použitie: ako adaptér na základacie kľúče 3/8".



S1	S2	L1 mm	D1 mm	Obj.č.	
3/8"	1/4"	24	12,5	713 118 401	1/20


1/4" základacie kľúče metrické

Vyhotovené: s pochrómovaným lešteným povrchom.

Otvor: vnútorný 4-hran 1/4", s drážkou pre poistnú guľku.

Výstup: metrický vnútorný 6-hran.

Geometria: krátky.



mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Obj.č.	
4	22	6,8	11,1	2,6	713 111 104	1
5	22	8,2	11,1	4,6	713 111 105	
5,5	22	8,7	11,1	4,8	713 111 155	
6	22	9,3	11,1	5,4	713 111 106	
7	22	10,8	10,8	5,8	713 111 107	
8	22	11,9	11,9	6,4	713 111 108	
9	22	13	13	6,4	713 111 109	
10	22	14,6	14,6	7,5	713 111 110	
11	22	15,7	15,7	8,6	713 111 111	
12	22	16,9	16,9	9,3	713 111 112	
13	22	17,6	17,6	9,8	713 111 113	
14	22	18,6	18,6	10	713 111 114	


1/4" základacie kľúče s rozmermi v palcoch

Vyhotovené: s pochrómovaným lešteným povrchom.

Otvor: vnútorný 4-hran 1/4", s drážkou pre poistnú guľku.

Výstup: vnútorný 6-hran s rozmermi v palcoch.

Geometria: krátky.



palce	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Obj.č.	
5/32	22	6,8	11,1	2,6	713 111 201	1
3/16	22	8,2	11,1	4,6	713 111 202	
7/32	22	8,7	11,1	4,8	713 111 203	
1/4	22	9,3	11,1	5,4	713 111 204	
9/32	22	10,8	10,8	5,8	713 111 205	
5/16	22	11,9	11,9	6,4	713 111 206	
11/32	22	13	13	6,4	713 111 207	
3/8	22	14,6	14,6	7,5	713 111 208	
7/16	22	15,7	15,7	8,6	713 111 209	
1/2	22	17,6	17,6	9,8	713 111 210	
9/16	22	18,6	18,6	10	713 111 211	