


## PIŠTOĽOVÝ RAČŇOVÝ SKRUTKOVÁČ SO ZÁSObNÍKOM A LED OSVETLENÍM




Pišťoľová rukoväť/zásobník bitov



LED osvetlenie/funkcia račne




Držiak bitov, krátky a dlhý



Predĺženie, krátke a dlhé



Flexibilný držiak skrut. hrotov (bitov)



Teleskopický magnet

**37-dielna sada pištoľového skrutkovača s LED osvetlením a najbežnejšími skrut. hrotmi (bitmi), najrôznejšími adaptérmi a základacími kľúčami.**

- 2-zložková pištoľová rukoväť ZEBRA® pre ergonomicky optimálnu prácu. S rovnou polohou rukoväte ho možno používať ako klasický skrutkovač a v zahnutej polohe (60°) ako pištoľový skrutkovač. Rukoväť v zahnutej polohe sedí v ruke bezpečne a pohodlne a je v optimálnej polohe voči skrutke.
- Osvetlenie LED. Pracovná oblasť je vďaka nemu vždy dobre osvetlená. Priamy dopad svetla na skrutku. Vhodné najmä pri práci v tmavých rohoch.
- Výkonný račňový skrutkovač. Prekladanie v ruke nie je potrebné. Tým je zaručená rýchla a efektívna práca v každej montážnej situácii. 45 zubov, max. ťahovací moment až do **40 Nm**.
- Uzavieracie viečko so zásobníkom na 6 skrut. hrotov (bitov). Odkladací priestor v rukoväti pre 1/4" skrut. hroty (bity) s farebným rozlíšením Würth pre rýchle vyhľadávanie.
- Množstvo rôznych adaptérov, držiakov skrut. hrotov (bitov) a základacích kľúčov. Pre každú aplikáciu obsahuje vhodnú krátku alebo dlhú verziu, spolu s teleskopickým magnetom.

**Obj.č. 613 640 37**

Bal./ks 1

### Obsah:

Označenie	Výstup	Dĺžka (veľkosť) mm	Obj.č.	Bal./ks		
Pišťoľový skrutkovač s LED osvetlením, s krátkym magnetickým držiakom bitov, 70 mm		164	<b>613 640 0</b>	1		
Vložka z penového plastu	-	270 x 155 x 35	<b>955 640 37</b>			
Kovová kazeta	-	280 x 165 x 45	<b>955 12 371</b>			
<b>1/4" základacie kľúče, 6-hranné</b>						
SW 4 mm		22	<b>713 111 104</b>			
SW 5 mm			<b>713 111 105</b>			
SW 5,5 mm			<b>713 111 155</b>			
SW 6 mm			<b>713 111 106</b>			
SW 7 mm			<b>713 111 107</b>			
SW 8 mm			<b>713 111 108</b>			
SW 9 mm			<b>713 111 109</b>			
SW 10 mm			<b>713 111 110</b>			
SW 11 mm			<b>713 111 111</b>			
SW 12 mm			<b>713 111 112</b>			
SW 13 mm			<b>713 111 113</b>			
SW 14 mm			<b>713 111 114</b>			
<b>1/4" skrut. hroty (bity)</b>						
PH 1				25	<b>614 176 274</b>	
PH 2	<b>614 176 461</b>					
PH 3	<b>614 176 648</b>					

Označenie	Výstup	Dĺžka mm	Obj.č.	Bal./ks
<b>1/4" skrut. hroty (bity)</b>				
PZ 1		25	<b>614 176 651</b>	1
PZ 2			<b>614 176 652</b>	
Rovné 0,8x5,5 mm			<b>614 175 653</b>	
Rovné 1,2x8,0 mm			<b>614 175 656</b>	
TX 10			<b>614 311 0</b>	
TX 15			<b>614 311 5</b>	
TX 20			<b>614 312 0</b>	
TX 25			<b>614 312 5</b>	
TX 27			<b>614 312 7</b>	
TX 30			<b>614 313 0</b>	
TX 40			<b>614 314 0</b>	
Vnúťorný 6-hran 3 mm			<b>614 176 93</b>	
Vnúťorný 6-hran 4 mm			<b>614 176 94</b>	
Vnúťorný 6-hran 5 mm			<b>614 176 95</b>	
Vnúťorný 6-hran 6 mm		<b>614 176 96</b>		
<b>1/4" adaptéry</b>				
Predĺženie		70 mm	<b>613 710</b>	
Predĺženie		150 mm	<b>613 711</b>	
Magnetický držiak bitov		150 mm	<b>613 712</b>	
Flexibilný držiak bitov		175 mm	<b>613 713</b>	
Teleskopický magnet, nosnosť magnetu 600 g	-	105 - 485 mm	<b>613 714</b>	