

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ



Spoločlivý, výkonný rázový uťahovač s rýchlym nárastom krútiaceho momentu. Odporúčaná maximálna veľkosť skrutiek: M15. Ideálne vhodný na výmenu kolies.

DSS 1/2" H
Obj.č. 703 736 0
 Bal./ks 1

Robustné a dobre vyvážené náradie v hliníkovom kryte.

Dlhá životnosť a optimálna poloha ťažiska.

Pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukoväť, pohodlné prepínanie pravo-/ľavobežného chodu a regulovateľný vypínač.

Rukoväť pri práci nechladí. Náradie je veľmi praktické a pohodlné.

Vysokokvalitný kolíkový rázový mechanizmus v olejovom kúpeli so 6-lamelovým motorom.

Predĺžená životnosť vďaka stálemu mazaniu. Takmer bez vibrácií.

Technické údaje		
Typ		DSS 1/2" H
Pohon vonkajší štvorhran		1/2"
Pracovný krútiaci moment*	Nm	70 - 470
Max. povoloovací krútiaci moment	Nm	569
Ø pracovný tlak	bar	6,3
Hmotnosť	kg	2,3
Rozmery	(D x Š x V) mm	195 x 64 x 202
Ø spotreba vzduchu	l/min.	102
Pripájací závit	palce	1/4"
Minimálna svetlosť hadice	mm	8
Hladina akustického tlaku	db(A)	92

* Pracovný krútiaci moment je krútiaci moment, dosiahnutý za obvyklých priemerných pracovných podmienok. Závisí od silne premenlivých podmienok prostredia (tlak vzduchu, svetlosť hadice, znečistenie...).

Príslušenstvo		
Označenie	Obj.č.	Bal./ks
Násuvný nátrubok s vonkajším závitom R 1/4", z poniklovanej ocele	699 100 614	3
Malá rozprašovacia olejnička s vnútorným závitom 1/4"	699 070 314	1
Špeciálny olej pre pneumatiké náradie (1 l)	893 050 5	
1/2" sady zakladacích kľúčov pre rázové uťahovanie	714 13 ...	

Pri pravidelnom používaní je potrebné denne cez stlačený vzduch do náradia pridať trochu oleja. Odporúčame používanie rozprašovacej olejničky.

Dostupný v systéme ORSY®fleet.



Prepínací piest, ako aj štyri stupne uťahovacieho momentu sa dajú ovládať jednou rukou, čo umožňuje optimálne používanie pri príslušnej aplikácii.

07.03.01.060