

## HAVALI SOMUNLU PERÇİN TABANCASI



Dikkat: Kovan ve dişli mil adaptörü teslimat kapsamında değil.

Teslimat kapsamı		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
PEG 312	<b>0703 937 55</b>	1
Kullanım Kılavuzu	-	1

Uygun aksesuarlar		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Kovan M3	<b>0948 937 30</b>	1
Kovan M4	<b>0948 937 40</b>	1
Kovan M5	<b>0948 937 50</b>	1
Kovan M6	<b>0948 937 60</b>	1
Kovan M8	<b>0948 937 80</b>	1
Kovan M10	<b>0948 937 100</b>	1
Kovan M12	<b>0948 937 120</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M3	<b>0948 937 3</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M4	<b>0948 937 4</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M5	<b>0948 937 5</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M6	<b>0948 937 6</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M8	<b>0948 937 8</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M10	<b>0948 937 10</b>	1
Dişli Mil Adaptörü M12	<b>0948 937 12</b>	1
Pirinç geçme nipel 1/4"	<b>0699 211 4</b>	1
Basıncılı hava hortumu, İç-Ø 6 mm, 10 m	<b>0699 906 1</b>	1

**Küçük ve hafif havalı somunlu perçin tabancası, Ø M3 - M12 boyutlarında çelik ve paslanmaz çelik somunlu perçinlerin kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilmesi içindir.**

**PEG 312**  
**Art.-Nr. 0703 937 55**

- Dişli mil adaptörü için aletsiz hızlı değiştirme sistemi.
- Paslanmaz çelik somunlu perçinler M10'a kadar uygulanabilir.
- Okunabilir sıkma mesafesi sayesinde sıkma mesafesi kolayca ayarlanır.
- Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde yormaz.
- El aleti ihtiyacı duymadan adaptör değişimi sağlar.
- Sabit kullanım için asma kancası.
- Kapatılabilir hava bağlantısı.
- Muhafazanın arka kısmında ilave sökme düğmesi.
- Ayarlanabilir hava bağlantısı 360°.

Teknik bilgiler	
Ağırlık	1,6 kg
Boyut	280 x 260 x 85 mm
İşletme basıncı	maks. 7 bar
Sıkma kuvveti	18.500 N
Sıkma Mesafesi	7 mm
Hava tüketimi	1,5 Litre
Hortum bağlantısı	1/4"
Gürültü emisyonu	85 dB