LAMPADA PORTATILE ERGOLIGHT PRO LED

Art. 0827 940 350



- Stripe LED + 1 LED (funzione torcia)
- batteria a litio ricaricabile
- lampada flessibile e inclinabile fino a 180°
- due ganci a scomparsa girevoli a 360°
- sistema di protezione contro la carica/scarica eccessiva
- un potente magnete sulla parte inferiore
- gancio per cintura sul retro della lampada

Attenzione: batteria non sostituibile

Prodotto completo di:

- cavo di ricarica con spina accendisigari (12V e 24V)
- cavo di alimentazione a tensione di rete 230V ~ 50/60 Hz

Dati tecnici:	
intensità luce strip LED	350 lumen
intensità luce torcia	80 lumen
batteria	3,7V/2100 mAh Li-ion
tensione di carica	100 - 240V 50/60Hz
tensione di carica per automezzi	12V e 24V
tempo di carica	4,5 ore
tempo d'uso (strip LED)	3 ore
tempo d'uso (luce torcia)	7 ore
grado di protezione	IP65

Funzione torcia

Due ganci sul retro della lampada



Ricambi:

Cavo d'alimentazione e cavo per ricarica presa accendisigari

Art. 0827 940 359

0119/© by Würth Italia Srl/Riproduzione vietata/007766