AKKU-BOHRSCHRAUBER

Extrem kompakter, leistungsstarker 10,8-Volt-Li-Ionen-Bohrschrauber. Ideal für alle leichten Bohr- und Schraubanwendungen.

BS 10-A
Mit zwei 10,8-Volt-Akkus und Ladegerät im Koffer
Art.-Nr. 0700 653 2

BS 10-A
Im Koffer, ohne Ladegerät und Akku
Art.-Nr. 0700 653 01

2 Gänge und Bohrfutter.
Der Akku-Bohrschrauber ist sowohl zum Schrauben, als auch zum Bohren geeignet.

Leichte, kompakte und ergonomische Form.
Maschine liegt gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.

Lithium-Ionen-Technologie.
Kein Memory-Effekt, geringes Gewicht und kaum Selbstentladung des Akkus.

Überlastschutz.
Schützt den Akku zuverlässig und sorgt somit für eine lange Lebensdauer.

LED-Leuchte.
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet.

3 Jahre Gewährleistung.
Auf Herstellungs- und Materialfehler.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet.

Lieferumfang

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St. Art.-Nr. 0700 653 2	VE/St. Art.-Nr. 0700 653 01
Akku-Bohrschrauber BS 10-A	**0700 653 X**	1	1
Akku LI 10,8 V/1,3 Ah	**0700 996 213**	2	–
Ladegerät AL 30-LI	**0700 896**	1	–
Bitbox, leer	**0614 250 110**	1	–
Bithalter mit Schnellwechselfutter	**0614 176 711**	1	–
Bits, AW®20, AW®30, AW®40, PZ2, PZ3, PH2	**0614 ... ...**	1	–
ORSY®100-Leerkoffer	**0955 155**	1	1
Tiefziehteil aus Kunststoff	**0955 030 652**	1	1

Systemprodukte 10,8 V

Technische Daten

Spannung		10,8 V
Akkukapazität		1,3 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl 1./2.Gang		0–400/1.100 min^{-1}
Max. Drehmoment (Bohrstufe)		30 Nm
Max. Schrauben-Ø		6 mm
Max. Bohrleistung in	Metall	10 mm
	Holz	19 mm
Bohrfutterspannbereich		1–10 mm
Bohrfutteraufnahme		1/2" - 20 UNF
Gewicht inkl. Akku		1,1 kg

Größenvergleich zu einem herkömmlichen 9,6-V-Akku-Schrauber:
BS 96-A solid (links) und BS 10-A (rechts).

MWF - 02/12 - 11396 - ©