

FORET HSCO VARIO DIN 338 TYPE RN MFD



Propriétés :

Durée de vie :	●●●●
Vitesse de perçage :	●●●●
Qualité du trou de perçage :	●●●●
Polyvalence :	●●●●
Comportement au perçage :	●●●●
Profondeur de perçage :	5x Ø foret


Ø mm	Long. totale mm	Long. utile mm	Art. N°	Condit.
1	34	12	0626 050 100	5
1,1	36	14	0626 050 110	5
1,2	38	16	0626 050 120	5
1,3	38	16	0626 050 130	5
1,4	40	18	0626 050 140	5
1,5	40	18	0626 050 150	5
1,6	43	20	0626 050 160	5
1,7	43	20	0626 050 170	5
1,8	46	22	0626 050 180	5
1,9	46	22	0626 050 190	5
2	49	24	0626 050 200	5
2,1	49	24	0626 050 210	5
2,2	53	27	0626 050 220	5
2,3	53	27	0626 050 230	5
2,4	57	30	0626 050 240	5
2,5	57	30	0626 050 250	5
2,6	57	30	0626 050 260	5
2,7	61	33	0626 050 270	5
2,8	61	33	0626 050 280	5
2,9	61	33	0626 050 290	5
3	61	33	0626 050 300	5
3,1	65	36	0626 050 310	5
3,2	65	36	0626 050 320	5
3,3	65	36	0626 050 330	5
3,4	70	39	0626 050 340	5
3,5	70	39	0626 050 350	5
3,6	70	39	0626 050 360	5
3,7	70	39	0626 050 370	5
3,8	75	43	0626 050 380	5
3,9	75	43	0626 050 390	5
4	75	43	0626 050 400	5

Foret pour travaux précis dans l'acier inoxydable, haute résistance à la chaleur, angle de pointe 118°.

Acier inoxydable

Acier

Métaux non ferreux



Caractéristiques et avantages :

- Revêtement multi-couches MAGMA :
 - couche de protection contre l'usure d'une dureté de 3 300 HV,
 - résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C.
- Le foret assure une stabilité et un perçage extrêmement précis.
- Le foret n'est pas décollété.
- L'affûtage en croix garantit un très bon centrage, même sur des matériaux ronds, ce qui rend superflu tout marquage au pointeau ou pilotage.
- L'affûtage sur quatre surfaces permet une avance maximale lors du perçage pour un effort minimum.
- La géométrie variable de la goujure garantit une évacuation optimale et plus rapide des copeaux courts. Cela permet également une réduction de la friction et une baisse de la production de chaleur.
- La goujure à double listel :
 - permet un excellent guidage tout en offrant un meilleur état de surface,
 - grande résistance à la torsion,
 - favorise la précision du perçage et la durée de vie du foret.

Produits associés :

Protection des mains
CUT + COOL Huile de coupe
COUPE PLUS