

Producteigenschappen

| Product | Producteigenschappen | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------|
| | Kruip-eigenschap | Hogedruk-bestendigheid | Temperatuur-bestendigheid | Corrosie-werend | Hecht-vermogen | Duur-zaam | Materiaal-verdraagzaam | Vuil-werend | Vaste-smeerstof |
| HHS 5000 | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ●● | ●●● | ● | PTFE |
| HHS 2000 | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | Geen |
| HHS Fluid | ● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | Geen |
| HHS Lube | ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | OMC2 |
| HHS Grease | ● | ●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | PTFE |
| HHS Drylube | ●●● | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ●● | PTFE+was |

- uitstekend
- goed
- redelijk

| Toepassingsgebied | Eigenschap voor toepassing | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|-------------|--|
| | Kruip-eigenschap | Hogedruk-bestendigheid | Temperatuur-bestendigheid | Corrosie-werend | Hecht-vermogen | Duur-zaam | Materiaal-verdraagzaam | Vuil-werend | |
| Open tandwielen (staal) | ● | ●● | ● | ●●● | ●● | ●●● | ● | ●●● | |
| Afgeschermd tandwielen (staal) | ●● | ●●● | ●● | ● | ●● | ●● | ● | ● | |
| Tandheugel | ● | ●●● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ●● | |
| Kunststof tandwielen | ● | ●●● | ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| Snel draaiende kettingen | ●● | ● | ● | ●●● | ●●● | ● | ● | ●● | |
| Heet wordende kettingen | ●● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ● | ● | ●● | |
| Gespannen staalkabels | ●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ●●● | |
| Snel bewegende staalkabels | ●●● | ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
| Glijrails/glijlagers | ● | ●●● | ●● | ●●● | ● | ●● | ● | ●●● | |
| Schanieren/gewrichten | ●●● | ●● | ● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | |
| Rollagers | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●● | ●●● | ● | ●●● | |
| Deurdrangers | ● | ●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| Opslag/conservering | ●● | ● | ● | ●●● | ● | ●●● | ●● | ● | |
| Bowdenkabels | ●● | ●● | ● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●● | |
| Schakel, Gas-, koppelingsstangen | ● | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● | ● | ● | |
| Veren | ● | ●● | ●● | ●●● | ● | ●● | ● | ● | |

- uitstekend
- goed
- redelijk

Bij alle toepassingen is vooraf reinigen van de te smeren onderdelen met HHS Clean, art.nr. 0893 106 10 aan te raden. Door de nieuwe werkstof combinatie wordt de ondergrond "geactiveerd" en voor een langdurige smering. Vervuilde smeerplassen veroorzaken vaak schade.