

## REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL ISOLPUR PLUS



**Revestimento monocomponente elástico, impermeável e transparente de alta resistência, à base de poliuretano, para impermeabilizações de terraços, coberturas, fachadas e pavimentos.**

### Propriedades

- Produto de base água
- Grande flexibilidade e elasticidade
- Excelente resistência às intempéries
- Excelente resistência ao envelhecimento, estabilidade aos raios UV e não amarelece
- Boa aderência à maioria dos substratos
- Produto inodoro e de fácil aplicação
- Resistente à água, ao empoçamento e à geadas
- Resistente ao tráfego pedonal
- Acabamento mate
- Fácil aplicação com rolo, trincha ou sistema AIRLESS
- Sem formação de bolhas
- Não necessita de juntas
- Permite a respiração das superfícies tratadas (permeável ao vapor de água)
- Boa resistência a ácidos e soluções alcalinas, detergentes, água salgada e óleos

### Campos de aplicação

Impermeabilização de terraços, coberturas, fachadas, superfícies plásticas transparentes (ex: policarbonato), impermeabilização e proteção de pedras naturais e madeira.

### Armazenamento

O produto tem uma estabilidade de 24 meses a partir da data de produção, se for mantido na embalagem original em locais frescos e secos com temperaturas entre os +5°C e os +30°C.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0893 217 116</b>
<b>Qt./Emb.</b>	1
<b>Conteúdo</b>	10 kg
<b>Tipo</b>	Poliuretano alifático
<b>Componentes</b>	1 componente
<b>Peso específico</b>	1,02 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Sólidos em volume</b>	40%
<b>Alongamento à ruptura</b>	400% ±20%
<b>Aderência ao betão</b>	2 ±0,2 MPa
<b>Temperatura de aplicação</b>	10°C a 30°C
<b>Secagem ao tacto</b>	4 horas
<b>Tráfego pedestre</b>	24 horas
<b>Cura final</b>	7 dias
<b>Validade</b>	2 anos após a data de produção na embalagem original fechada

Produtos complementares	Descrição	Conteúdo	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0893 217 116	PU Primer	5 kg	<b>0893 214 002</b>	1
	PU Aditor	250 g	<b>0892 214 006</b>	1

### Consumo

0,25 - 0,35 kg/m<sup>2</sup> por camada, aplicar no mínimo 2 camadas.

Este valor é baseado numa aplicação prática com rolo numa superfície lisa e nas condições ideais.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.