

REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL ELASPUR PLUS



Revestimento monocomponente elástico e impermeável de alta resistência, à base de poliuretano, para impermeabilizações de terraços, coberturas, fachadas e pavimentos.

Propriedades

- Produto de base água
- Grande flexibilidade e elasticidade
- Excelente resistência às intempéries
- Excelente resistência ao envelhecimento, estabilidade aos raios UV e não descolora
- Boa aderência à maioria dos substratos
- Produto inodoro e de fácil aplicação
- Resistente à água, ao empoçamento e à geada
- Resistente ao tráfego pedonal
- Acabamento mate
- Fácil aplicação com rolo, trincha ou sistema AIRLESS
- Sem formação de bolhas
- Não necessita de juntas
- Permite a respiração das superfícies tratadas (permeável ao vapor de água)
- Boa resistência a ácidos e soluções alcalinas, detergentes, água salgada e óleos

Campos de aplicação

Impermeabilização de terraços, coberturas, fachadas, superfícies plásticas transparentes (ex: policarbonato), impermeabilização e proteção de pedras naturais e madeira.

Armazenamento

O produto tem uma estabilidade de 24 meses a partir da data de produção, se for mantido na embalagem original em locais frescos e secos com temperaturas entre os +5°C e os +30°C.

Art.-Nr.	0893 217 122
Qt./Emb.	1
Conteúdo	25 kg
Tipo	Poliuretano alifático
Componentes	1 componente
Peso específico	1,02 ± 0,02 g/cm ³
Sólidos em volume	40%
Alongamento à rutura	400% ±20%
Aderência ao betão	2 ±0,2 MPa
Temperatura de aplicação	10°C a 30°C
Secagem ao tacto	4 horas
Tráfego pedestre	24 horas
Cura final	7 dias
Validade	2 anos após a data de produção na embalagem original fechada

Produtos complementares	Descrição	Conteúdo	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0893 217 122	PU Primer	5 kg	0893 214 002	1
	PU Aditor	250 g	0892 214 006	1

Consumo

0,5 - 0,8 kg/m² por camada, aplicar no mínimo 2 camadas.

Este valor é baseado numa aplicação prática com rolo numa superfície lisa e nas condições ideais.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.