

Conjunto de chaves de caixa 1/4" „Mini“-multiusos, 23 unidades

Art.-Nr. 0965 11 23

Ferramenta especial extremamente compacta com roquete, chaves de caixa multiusos e adaptador para utilizar em espaços muito apertados.

Roquete para bits

Dados Técnicos:

- Encaixe: sextavado 1/4" conforme DIN 3126-C6,3 e E6,3.
- Cabeça: Extremamente compacta, estriado fino de 72 dentes, ângulo de retorno 5°.
- Modelo: cromado com punho de 2 componentes, forma delgada, inclinação de 10°.

Roquete de alto rendimento:

- Modelo robusto, binário máximo de até 40 Nm.

Máxima flexibilidade:

- Grande variedade de adaptadores, encaixes para bits e chaves de caixa que podem ser facilmente combinadas.

Aplicação:

- Resolve facilmente os problemas que surgem no sector da indústria automóvel (veículos ligeiros, pesados, motos, etc.) engenharia mecânica, mecânica de precisão e indústria mobiliária.

Perfil universal que encaixa nos parafusos com os cinco accionamentos mais comuns! Sextavado métrico, 4 faces métricas, 12 faces métricas, sextavado de polegada, TX exterior.




Disco rotativo estriado

→ O processo de aperto pode ser acelerado com o dedo.



Alavanca de retorno

→ Rotação simples à direita e esquerda.




Vasto leque de aplicações

→ A ferramenta certa para qualquer aplicação.



Altura total do roquete

→ Pouca altura comparado com roquetes convencionais.



Extensão comprida para bits

→ Permite o acesso às ligações roscadas profundas.

Conteúdo

Descrição	Fenda	Comprimento Tamanho	Art.-Nr.	
Roquete		100 mm	0712 014 5	1
6x chave de caixa multiuso, 1 de cada 5, 6, 8, 10, 11, 13 mm		22 mm	0713 113 05 até 0713 113 13	
Bit PH 1		25 mm	0614 176 274	
Bit PH 2			0614 176 461	
Bit com fenda 0,8x5,5			0614 175 653	
Bit sextav. interior 3 mm			0614 176 93	
Bit sextav. interior 4 mm			0614 176 94	
Bit sextav. interior 5 mm			0614 176 95	
Bit sextav. interior 6 mm			0614 176 96	

Descrição	Fenda	Comprimento Tamanho	Art.-Nr.	
Bit 1/4"		25 mm	0614 176 700	1
Bit TX 10			0614 311 0	
Bit TX 15			0614 311 5	
Bit TX 20			0614 312 0	
Bit TX 25			0614 312 5	
Bit TX 27			0614 312 7	
Bit TX 30			0614 313 0	
Extensão		100 mm	0613 716	
Suporte de bits		100 mm	0613 715	
Compartim. espuma	-	125x75x30 mm	0955 11 23	
Caixa metálica, Tam. 0	-	130x80x30 mm	0955 715 0	