

EXPRESS DENİZ TUTKALI



Würth Express Deniz tutkallı, tek bileşenli ve suya dayanıklı, poliüretan esaslı ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

Özellikler:

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kürleşir.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Mükemmel yapışma gücüne sahiptir.

Tanım	Hacim	Renk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Express Deniz Tutkallı	500ml	Şeffaf	0892 100 183	1/12

Teknik Özellikler	
Kimyasal Yapı	Poliüretan prepolimer
Kürleşme sistemi	Nemle kürleşme
Yoğunluk	1,1 ± 0,01 g/ml
Kıvam	Sıvı
Viskozite 20 °C	2000 - 4000 cps , 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Kabuk bağlama süresi	5 -15 dak (23°C ve %50 bağıl nem)
Sıcaklık dayanımı	-30°C ile +100°C arası
Tüketim	150 ml/m ²
Presleme süresi	Min. 15 - 20 dk.*

*Presleme süresi; ortamın nemi, sıcaklığı ve yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama alanları:

Ahşap malzemelerin birbirlerine ve beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, polikarbonat, cam ve seramik gibi birçok yapı malzemesine yapıştırılmasında. Mobilya ve tekne imalatında. Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

Kullanım şekli:

5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız. Yapıştırılacak parçalar uygun bir şekilde temizlenmeli, tozdan ve yağdan arındırılmalıdır. Güçlü yapışma için yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Yapıştırıcı ince bir tabaka halinde yüzeylerden birine veya her ikisine sürülmelidir. 5 dakika içerisinde yüzeyler preslenmeli ve minimum 15-20 dakika

boyunca presli kalmalıdır. Presleme süresi; ortamın nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli olduğuna (emciliğine) bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha soğuk havalarda, pres süresinin daha uzun tutulmasında fayda vardır. Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir. Nihai kürleşmenin ardından, ancak mekanik olarak temizlenebilir.

Depolama Koşulları:

Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 9 aydır.