

# DIŞ MEKAN EPDM SIZDIRMAZLIK BANDI DIŞ MEKAN SK SIZDIRMAZLIK BANDI DIŞ MEKAN EPDM BUTİL SIZDIRMAZLIK BANDI İÇ MEKAN EPDM BUTİL SIZDIRMAZLIK BANDI



## Kullanım alanları:

Dış alanlardaki boşluklarda kalıcı ve güvenli sızdırmazlık sağlar. Ör.: Pencere pervazları, balkon kapıları, dış kapı eşikleri, kış bahçeleri ve cephe kaplamaları. Çevre yalıtımında ek yerleri sızdırmazlığı (1,2 mm kalınlığındaki bant).

## Kullanım şekli:

1. Hazırlık: Zeminler kuru, tozdan, gresten arındırılmış ve taşıyıcı sağlamlığa sahip olmalıdır.

- 2a. Montaj (Kendinden yapışkanlı olmayan uygulama): EPDM bandı istenilen uzunlukta kesin. EPDM sızdırmazlık bant yapıştırıcısını zemin üzerine uygulayın ve spatula ile sürün. EPDM bandını zemin üzerine yapıştırın, baskı silindiri ile hafifçe üzerinden geçin ve gerilimsiz bir şekilde yapışmasına dikkat edin.
- 2b. Montaj (Kendinden yapışkanlı uygulama): EPDM bandını yapışkan şeridi ile yapı elemanının üzerine sabitleyin. Montaja 2a'daki gibi devam edin.
3. Sızdırmazlık bandını çerçeve veya yapı elemanının üzerine DIN 18195 standardına göre mekanik şekilde sabitleyin.

## Uyarılar:

Basınç uygulayan suya karşı sızdırmazlık sağlamaz. Bandın üzeri sıva kaplanamaz.

**Nefes alabilen, elastik ve hava şartlarına dayanıklı sızdırmazlık bandı.**

## Sızdırmazlık Bandı Dışı:

**Su geçirmez ve nefes alabilir.**

- Dış ortamdaki gelen suya karşı güvenli bir sızdırmazlık sağlar.
- Aynı zamanda iç ortamda bulunan su buharı difüzyon kabiliyetli membran tarafından dışarı atılır ve böylece nemden kaynaklanan çürümeler önlenir.

## Sızdırmazlık Bandı İç:

Hava, su ve difüzyona kapalı:

- Nemli oda havasına karşı güvenli şekilde sızdırmazlık sağlar. Böylece nemden kaynaklanan yapı hasarlarını önler.

## Son derece yüksek esneklik.

- Yapı elemanlarının hareketinde optimum güvenlik.
- Bandın esnekliği dolayısıyla rahat çalışma imkanı.

## Hava şartlarına karşı son derece dayanıklı.

- Yüksek kaliteli malzeme sayesinde sürekli kalıcı güvenli sızdırmazlık sağlar.
- UV ışınlarına karşı son derece dayanıklıdır.

## Engibeli yüzeylerde güvenli şekilde uygulanabilir.

EPDM sızdırmazlık bandı yapıştırıcı ile kombine edilerek engibeli yapı zeminlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

## Bitüm malzemeleri ile uyumludur.

## Kendinden yapışkanlı uygulama:

Montajda önemli ölçüde zaman kazanılır. Kendinden yapışkanlı bandın tutunma gücü son derece yüksektir.

## 1,2 mm kalınlıktaki bantla uygulama:

DIN 18195 standardına uygundur. Yüksek oranda su sızdırmazlığı gerektiren kullanım alanlarında kullanılır (Kılcal su kaçakları, duran sular, biriken su sızıntıları).

## Ek ürünler:

EPDM sızdırmazlık bandı yapıştırıcı

Art.-Nr. 0893 700 150

Kesme bıçağı

Art.-Nr. 0715 66 ...