

WELNOX® ICSS 300-P KAYNAK TEMİZLEME VE BASKI MAKİNESİ



Paslanmaz çelik malzemeler üzerindeki kaynak izlerini giderir, polisaj ve işaretleme yapar.

Art.-Nr.: 0702 353 500

Amb./Ad.: 1

- Kaynak izlerini anında temizler ve nötrleştirir. Başka bir mekanik işlem gerektirmez.
- Benzer işlemlerdeki gibi bir bekleme süresi yoktur. Hızlı ve verimli şekilde uygulama yapılır.
- Çevre ve sağlık açısından zararlı toksik buharlar yaymaz.
- Kullanılan kimyasal madde artıkları nemli bir bezle veya suyla rahatça giderilebilir.
- Yüzeyi parlatma özelliğine sahiptir. Parlatma derecesi paslanmaz çeliğin türüne ve kalitesine bağlıdır.

Dikkat!

- Alüminyum yüzeylerde temizlik, parlatma ve baskı için uygun değildir.
- Baskı seti WELNOX® ICSS 300-P teslimat kapsamına dahil değildir.

Kullanım alanları:

Makine imalatı, mağaza düzenlemesi, asansör yapımı, boru hattı yapımı, gıda ve meşrubat üretim tesisleri, paslanmaz çelikten mobilya yapımı, endüstriyel mutfak üreticileri, torna atölyeleri, merdiven yapımı v.b. alanlarda kullanılır.

Teslimat kapsamı	
Tanım	Art.-Nr.
Parlatma pedi montaj aparatı	0708 984 234
Omuz askısı	0708 984 230
Temizleme ve polisaj torcu	0708 984 232
Torç için siyah bağlantı kablosu 2 m	0708 984 236
Kırmızı şasi kablosu 2 m	0708 984 238
Temizleme seti	0984 250 901
Polisaj seti	0984 250 902
Temizleme solüsyonu 100 ml	0893 984 800
Parlatma solüsyonu 100 ml	0893 984 803
ORSY 200 taşıma çantası	0955 253

Teknik bilgiler	
Şebeke gerilimi	230 V
Elektrotların gerilimi	12-20-30 V AC/DC
Çekilen anma gücü	300 W
Koruma sınıfı	IP 23
Kablo uzunluğu	3 m
Ebat	200 x 210 x 85 mm
Ağırlık	3,4 kg

Ek ürünler

Temizleme Seti

Art.-Nr. 0984 250 901

Polisaj Seti

Art.-Nr. 0984 250 902

Baskı Seti

Art.-Nr. 0984 800 01

Baskı Şablonu

Özel olarak sipariş verilebilir

