

# Standart Daire Testereler

## Üniversal kullanım için

### Diş şekli:

Değişken dişli (WZ).

### Uygulamalar:

Yatay ve dikey kesimler için.

### Makine:

Masa, format, kısaltma ve plaka daire testereleri için.


### Malzemeler:

Yumuşak ve sert ahşap, kaplamalı ve kontrplak kaplı suntalar, plastikler (akril cam, polimer malzemeler).

Boyut mm (Ø x Kalınlık x Delik)	Diş sayısı	maks. min <sup>-1</sup>	Yan delikler	Art.-Nr.	Amb. Ad.
250 x 3,2/2,2 x 30	40 WZ	6.100	-	<b>0611 025 401</b>	1
250 x 3,2/2,2 x 30	60 WZ	6.100	-	<b>0611 025 601</b>	
300 x 3,2/2,2 x 30	48 WZ	5.100	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 030 481</b>	
300 x 3,2/2,2 x 30	72 WZ	5.100	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 037 721</b>	
350 x 3,5/2,5 x 30	54 WZ	4.400	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 035 541</b>	
350 x 3,5/2,5 x 30	84 WZ	4.400	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 035 841</b>	
400 x 3,5/2,5 x 30	60 WZ	3.800	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 040 601</b>	

Boyut mm (Ø x Kalınlık x Delik)	Diş sayısı	maks. min <sup>-1</sup>	Yan delikler	Art.-Nr.	Amb. Ad.
250 x 3,2/2,2 x 30	80 WZ	6.100	-	<b>0611 025 801</b>	1
300 x 3,2/2,2 x 30	96 WZ	5.100	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	<b>0611 030 961</b>	

## Yüksek dişli sırası



# Format Kesimleri için Özel Daire Testereler

## Hassas yüzeylerde üstün kaliteli kesimler için

### Diş şekli:

İçi boş dişliler (tavan yassı diş, taşlanmış) (HDF).

### Uygulamalar:

En üstün kaliteyi gerektiren format kesimler için.

### Makine:

Tezgahlı daire testereler (örn. Altendorf, Martin vs.) ve yatay/dikey levha testereleri için (örn. Striebig, Holz Her).

### Malzemeler:

Plastik kaplı, kontrplak kaplı suntalar ve elyaflı plakalar, plastikler (akril cam, polimer malzemeler).

### Model:

Pozitif ve negatif diş açısı. Negatif diş açısı gönye testereler ve plastik ve masif ahşapta açılı kesimler içindir.

Boyut mm (Ø x Kalınlık x Delik)	Diş sayısı	maks. min <sup>-1</sup>	Yan delikler	Art.-Nr.	Amb. Ad.
253 x 3,2/2,2 x 30	48 HDF pos.	6.100	Combi (2/7/42 - 2/10/60)	<b>0611 253 481</b>	1
303 x 3,2/2,2 x 30	60 HDF pos.	7.500	Combi (2/7/42 - 2/10/60)	<b>0611 303 601</b>	
303 x 3,2/2,2 x 30	60 HDF neg.	7.500	Combi (2/7/42 - 2/10/60)	<b>0611 303 602</b>	
350 x 3,5/2,5 x 30	72 HDF pos.	4.400	Combi (2/7/42 - 2/10/60)	<b>0611 350 720</b>	

## Bilgi

Yan delik 2/7/42 Striebig/Reich makineleri için.

Yan delik 2/9/46 Felder ve İtalyan makine üreticisi için.

Yan delik 2/10/60 Martin, Kölle, Altendorf ve Panhans için.