

# FREN KORUMA HT

**Yüksek sıcaklık ve yüksek basınca karşı son derece dayanıklı, yağlama, ayırma ve korozyon koruma pastası.**



Tanım/Ambalaj	İçerik ml	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Aerosol	300	<b>0893 816</b>	12
Fırça dahil fırça tertibatı	200	<b>0893 816 001</b>	12

## Kullanım yerleri:

Motorlu araç fren sistemlerinin parçaları, makine-lerde montaj yardımı vs. için yağlama ayırma ve korozyon koruma pastası yataklarda, kayma düzeneklerinde, vidalı ve geçmeli bağlantılarda su sızdırma hasarları ve aşınmanın önlenmesi.

## Bilgi:

Fren diskleri ve fren balatalarının çalışan taraflarına sürülmemelidir.

## Teknik bilgiler

Kıvam	Pastamsı
Renk	Açık gri
Suda çözülür	Hayır
Tuz püskürtme testi (DIN 50021)	240 h
Sıcaklık kullanım aralığı	-40°C ile +1400°C arasında
Çalışma sıcaklığı	0°C ile +40°C arasında
0°C ile +40°C arasında	12 Ay

▶ Metal içermez.

### Avantajlarınız:

- Fren sistemlerindeki sensörler bundan etkilenmez.
- ABS fren sistemleri ve ASR, ESP sistemleri için uygundur.

▶ 1400°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

### Avantajınız:

- Fren sistemindeki parçaların yanarak yapışmalarını etkin bir şekilde önler.

▶ Üstün ve sürekli kalıcı yağlama etkisi.

### Avantajınız:

- Fren sistemindeki gıcırtı sesleri önlenir.

▶ Su sıçramasına ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.

▶ Seyreltilmiş asitler ve lavgalara karşı dayanıklıdır.

▶ AOX ve silikon içermez.

▶ Yüksek basınca dayanıklı.

▶ Yüksek korozyon koruması.

**!**  
**Fren temizleyici**  
**Art.-Nr. 0890 108 7 ff.**  
**Temizlik kağıdı**  
**Art.-Nr. 0899 800 823 ff.**  
**Fren hidroliği DOT4**  
**Art.-Nr. 0892 009 5 ff.**

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Önceden ön denemeler yapmanız tavsiye edilir!