


# PinPuller® Power-Set

**Komple donanımlı**  
**Art.-Nr. 0691 500 379**

**Kısmi donanım**  
**Art.-Nr. 0691 500 378**

**Çelik, sac kaportalarda düz yüzeylerin ve özel olarak çamurlukların deformasyona uğramış yerlerinin giderilmesi.**

- Çok yönlü uygulama olanakları vardır: Ağır düzeltme çekici, bir düzeltme tezgahının çekme köprüsü ve çekme tertibatı (Dozer).  
→ **Üniversal kullanılabilir.**
- Çamurlukların profesyonel olarak geri düzeltilmesi için benzersiz çekme elektrotu.  
→ **Hızlı ve basit.**
- Her iki setin kapsamında kaza onarımı için en önemli aletler bulunur.  
→ **İdeal kombinasyon.**
- Onarım tertibatı çekme elektrotlarının kusursuz ve hızlı eğelenmesini sağlar. Bu sayede çekme elektrotları 1000 defaya kadar kaynak edilebilir.  
→ **Ekonomik ve verimli.**



Kaportanın hızlı düzeltilmesi için düzeltme çekiçli düzeltme traversleri.



Çekme halkalı çekme traversi bir düzeltme tezgahının veya dozerin zincirine takılı.

| Şek. | Tanım  | Set-Art.-Nr.<br>0691 500 379<br>Set içeriği | Set-Art.-Nr.<br>0691 500 378<br>Set içeriği | Art.-Nr.            |    |
|------|--|---|---|---------------------|----|
| 1    | Çekme elektrotu, 2 sıralı, 15 katlı, düz     | 1   | 1   | <b>0691 500 371</b> | 1  |
| 2    | Çekme elektrotu, 2 sıralı, 29 katlı, düz     | 1   | 1   | <b>0691 500 372</b> | 1  |
| 3    | Çekme elektrotu, 2 sıralı, 27 katlı, eğri    | 1   | 1   | <b>0691 500 373</b> | 1  |
| 4    | 2 sıralı çekme elektrotu için çekme traversi | 1   | 1   | <b>0691 500 370</b> | 1  |
| 5    | Çekme elektrotu, 1 sıralı, 10 katlı, düz     | 1   | –   | <b>0691 500 171</b> | 1  |
| 6    | Çekme elektrotu, 1 sıralı, 20 katlı, düz     | 1   | –   | <b>0691 500 172</b> | 1  |
| 7    | 1 sıralı çekme elektrotu için çekme traversi | 1   | –   | <b>0691 500 180</b> | 1  |
| 8    | Halkalı somun M 14                           | 1   | 1   | <b>0691 500 181</b> | 1  |
| 9    | Bakır elektrot                               | 1   | 1   | <b>0691 500 178</b> | 1  |
| 10   | Kısa tornavida, 1,2 x 6,5 mm                 | 1   | 1   | <b>0613 251 065</b> | 1  |
| 11   | 2 şablonlu onarım tertibatı                  | 1   | 1   | <b>0691 500 380</b> | 1  |
| 12   | Allen anahtar SW 6 mm                        | 1   | 1   | <b>0715 31 41</b>   | 1  |
| 13   | Eğre 150 mm                                  | 1   | 1   | <b>0714 61 05</b>   | 1  |
| 14   | Eğre sapı                                    | 1   | 1   | <b>0714 61 622</b>  | 1  |
| 15   | Çizim kalemi                                 | 1   | 1   | <b>0714 70 09</b>   | 1  |
| –    | Yaylı yedek kaynak elektrotları              | 20  | 20  | <b>0691 500 174</b> | 20 |

## Aksesuar

| Tanım   | Art.-Nr.            |   |
|---|---------------------|---|
| Üniversal kaporta çekici, 4 kg, bağlantı dişi M 14        | <b>0691 500 145</b> | 1 |
| Güvenli tutma halatı 2 m, çözülme durumunda zinciri tutar | <b>0715 740 18</b>  | 1 |