

## AKÜLÜ AVUÇIÇI TAŞLAMA MAKİNESİ EWS 18-A



Ø 125 mm'e kadar çaptaki kesme ve taşlama diskleriyle kullanılmaya uygun akülü avuçiçi taşlama makinesi.

### Mükemmel güç dağılımı

İki kutuplu motorlara göre 4 kutuplu motoru sayesinde daha iyi güç dağılımı sağlar

### Tek elle kullanım imkanı

Zor erişilebilir yerlerde dahi çalışabilme imkanı

### Tekrar çalışma ve aşırı yüklenme koruması

Çalışırken ekstra güvenlik sağlar.

### 4.0 Ah Li-Ion akü

Lityum-İyon teknolojisi sayesinde hafif ancak yüksek performanslı ve uzun ömürlü akü

### Akü şarj seviye göstergesi

Pratik akü şarj seviye göstergesi sayesinde kalan şarj seviyesini görme imkanı

<b>Voltaj</b>	18 V/DC
<b>Maks. Rölanti devir sayısı</b>	10000 devir/dakika
<b>Maks. Disk çapı</b>	125 mm
<b>Aküsüz ağırlığı</b>	1,65 kg

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0700 236 01</b>	<b>0700 236 3</b>
<b>Amb./Ad.</b>	1	1
<b>Teslimat kapsamı</b>	Aküsüz, diğer aksesuarlar ile birlikte	2 adet 4 Ah Akü, diğer aksesuarlar ile birlikte

Teslimat kapsamı Art.-Nr.	Ürün tanımı	Art.-Nr.	Adet
<b>0700 236 01</b>	Koruma siperi	<b>0708 236 001</b>	1
	İlave sap	<b>0708 471 027</b>	1
	Somun anahtarı	<b>0708 471 028</b>	1
	Emniyet somunu	<b>0708 480 059</b>	1
	EWS 18-A/125 mm için Akıllı sistem çantası	<b>5800 236 955</b>	1
	Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
<b>0700 236 3</b>	AL 30-CV-LI Şarj cihazı	<b>0700 816</b>	1
	LI-CV-18 V Akü	<b>0700 916 532</b>	2
	Koruma siperi	<b>0708 236 001</b>	1
	İlave sap	<b>0708 471 027</b>	1
	Somun anahtarı	<b>0708 471 028</b>	1
	Emniyet somunu	<b>0708 480 059</b>	1
	EWS 18-A/125 mm için Akıllı sistem çantası	<b>5800 236 955</b>	1
	Akıllı Sistem Çantası 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

Ek ürünler	Art.-Nr.
LI-CV 18 V Power Paket, Şarj Cihazı ve 2 adet 2 Ah Akü ile birlikte	<b>5703 500 220</b>
LI-CV 18 V Power Paket, Şarj Cihazı ve 2 adet 5 Ah Akü ile birlikte	<b>5703 500 250</b>