

Kablo Ucu Seti

İzolasyonlu Kablo Uçları

İçerik: 18 çeşit kablo bağlayıcı, izolasyonlu = 530 parça + 1 pense 0558 10

Art.-Nr. 0964 558 1



Tanım	Art.-Nr.	İçerik/Ad.	Tanım	Art.-Nr.	İçerik/Ad.
Yuv.çel.kırmızı	0558 946 1	15	Yas. çel.pab.mavi	0558 945 2	25
Yuv. çel. kırmızı	0558 947 1	15	Yas.çel.bil.mavi	0558 905 2	100
Ezmeli bağl. kırmızı	0558 925 1	25	Yas.soket branş. mavi	0558 943 2	25
Yas. çel.pab.kırmızı	0558 944 1	25	Yuv.pab. M4 mavi	0558 908 2	25
Yas.çel.bil.kırmızı	0558 905 1	50	Yuv.pab. M5 mavi	0558 909 2	25
Yuv.pab. M4 kırmızı	0558 901 1	25	Yuv.pab. M6 mavi	0558 910 2	25
Yuv.çel.mavi	0558 948 2	15	Yuv.pab. M6 sarı	0558 916 4	25
Yuv.çel.bil.mavi	0558 949 2	15	Yas.çel.bil.sarı	0558 905 4	50
Ezmeli bağl. mavi	0558 926 2	25	Scotch-Lock	0555 564	20
			Pense	0558 10	1

İzolasyonlu Kablo Uçları

İçerik: 12 çeşit kablo bağlayıcı, izolasyonlu = 320 parça + 1 pense 0558 10

Art.-Nr. 0964 558 2



Tanım	Art.-Nr.	İçerik/Ad.	Tanım	Art.-Nr.	İçerik/Ad.
Yas.çel.bil.kırmızı	0558 905 1	25	Yuv.pab. M4 kırmızı	0558 901 1	25
Yas. çel.pab.mavi	0558 905 2	50	Yuv.pab. M5 mavi	0558 909 2	25
Yas. çel.pab.sarı	0558 905 4	25	Fla-St.Abzw. blau	0558 943 2	25
Yas. çel.pab.kırmızı	0558 944 1	25	Ezmeli bağl. kırmızı	0558 925 1	25
Yas. çel.pab.mavi	0558 945 2	25	Ezmeli bağl. mavi	0558 926 2	25
Yuv.pab. M6 sarı	0558 916 4	25	Scotch-Lock	0555 564	20
			Pense	0558 10	1

Üniversal Otomotiv Seti

İçerik: Kablo bağlayıcı, branşman bağlayıcı, sigorta tutucusu, sigorta, yassı sigortalar = 335 parça

Art.-Nr. 0964 555



Tanım mm ²	Art.-Nr.	İçe./Ad.	Tanım	Art.-Nr.	İçe./Ad.
Branşman bağl., kırmızı, 0,4-1,0	0555 557	15	Sigorta, 3 A	0731 003	30
Branşman bağl., mavi, 1,0-2,5	0555 564	20	Sigorta, 5 A	0731 005	20
Branş. bağl., çözülebilir, kırm., 0,25-1,0	0555 951	20	Sigorta, 7,5 A	0731 007 5	30
Branş. bağl., çözülebilir, kırm., 0,25-1,0	0555 951 1	20	Sigorta, 10 A	0731 010	30
Branş. bağl., çözülebilir, mavi, 1,0-2,5	0555 952	25	Sigorta, 15 A	0731 015	30
Branş. bağl., çözülebilir, mavi, 1,0-2,5	0555 952 1	25	Sigorta, 20 A	0731 020	20
Branş bağl., çözülebilir, sarı, 4,0-6,0	0555 953	10	Sigorta, 25 A	0731 025	10
Branş bağl., çözülebilir, sarı, 4,0-6,0	0555 953 1	10	Sigorta, 30 A	0731 030	10
Sigorta tutucusu	0555 972	10			

Sabit Kablo Uçları

İçerik: Sabit kablo bağlayıcı, sarma bağlayıcı = 275 parça

Art.-Nr. 0964 555 1



Tanım mm ²	Art.-Nr.	İçe./Ad.	Bezeichnung	Art.-Nr.	İçe./Ad.
Branşman bağl., kırmızı, 0,4-1,0	0555 557	15	Branş.bağl., çözüle., sarı, 4-6	0555 953 1	10
Branşman bağl., mavi, 1,0-2,5	0555 564	20	Bağlayıcı, beyaz, 1,5+2,5	0555 564 1	10
Konnectör kahverengi, 1,0-4,0	0555 562 1	10	Düz bağl., 0,5-1,0	0555 516 1	15
Sigorta tutucusu	0555 972	5	Düz bağl., 1,5-2,5	0555 516 2	15
Branş. bağl., çözülebilir, kırm., 0,25-1,0	0555 951	20	Düz bağl., 4,0-6,0	0555 516 4	15
Branş. bağl., çözülebilir, mavi, 1,0-2,5	0555 952	25	Çatal, 0,5-1,5, Ø 4 mm	0555 955 1	15
Branş bağl., çözülebilir, sarı, 4,0-6,0	0555 953	10	Çatal, 1,5-2,5, Ø 4 mm	0555 953 2	15
Branş. bağl., çözülebilir, kırm., 0,25-1,0	0555 951 1	20	Yuv. dil, 0,5-1,5, Ø 6 mm	0555 903 1	15
Branş. bağl., çözülebilir, mavi, 1,0-2,5	0555 952 1	25	Yuv. dil, 1,5-2,5, Ø 6 mm	0555 910 2	15