


LINSENKOPF PIAS®



mit Flansch und AW®-Antrieb

Schneller als jeder Spiralbohrer, verringert die Montagekosten um mindestens 50%.

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

Stahl, Delta Seal – schwarz

- Beipack: 1 Bit

Die selbstbohrende Schraube zur Befestigung von Kunststoffen und Dünnschichten auf Metallunterkonstruktionen. Durch den angepressten Flansch wird eine geringere Flächenpressung erzielt und damit können Spannungsrisse vermieden werden.

Nenn-Ø d	mm	4,2	4,8	5,5
Kopf-Ø d _k	mm	11,0	12,75	14,0
Kopfhöhe k	mm	2,9	3,6	3,9
Bohrspitzenlänge l _p	mm	3,7	4,5	5,7
Antrieb		AW® 20	AW® 25	AW® 25
Bohrbereich	mm	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25

Nenn-Ø d mm.	Länge l mm	Teilgewinde mm	max. Befestigungslänge l _B mm	Pias Stahl verzinkt blau passiviert Art.-Nr.	VE/St.	Pias Stahl, Delta Seal schwarz Art.-Nr.	VE/St.
4,2	13		6	0218 142 13	250/1.000	0218 742 13	250/1.000
	16		9	0218 142 16		0218 742 16	
	19		12	0218 142 19		0218 742 19	
	25		18	0218 142 25	250/500	0218 742 25	250/500
	32		25	0218 142 32			
4,8	13		4	0218 148 13	250/1.000	0218 748 13	250/1000
	16		7	0218 148 16		0218 748 16	
	19		10	0218 148 19		0218 748 19	
	22		13	0218 148 22		0218 748 22	
	35		26	0218 148 35	500	0218 748 35	500
	40		31	0218 148 40		0218 748 40	
	45		36	0218 148 45	250		250
	50		41	0218 148 50		0218 748 50	
	60		51	0218 148 60			
70	59	61	0218 148 70				
80	57	71	0218 148 80				
5,5	19		8	0218 155 19	250		
	25		14	0218 155 25			
	38		27	0218 155 38			
	50		39	0218 155 50	100		
	60		49	0218 155 60			
	70	57	59	0218 155 70	50		
	80	57	69	0218 155 80			
	85	57	74	0218 155 85			
	100	70	89	0218 155 100			
	110	70	99	0218 155 110			
	120	70	109	0218 155 120			
	130	70	119	0218 155 130			
140	70	129	0218 155 140				
150	70	139	0218 155 150				

ORSY®-lagerfähig

ORSY®100 Sortiment



Art.-Nr. 0964 218 1

Inhalt: 1.050 Bohrschrauben (A3K) und 2 Bits (AW®20/AW®25)
 0218 142 13/16/19/25
 0218 148 16/19/22/35
 0218 155 19/25/38/50

Art.-Nr. 0964 218 7

Inhalt: 800 Bohrschrauben (Delta Seal schwarz) und 2 Bits (AW®20/AW®25)
 0218 742 13/16/19/25
 0218 748 13/16/22/35