

Nenngröße mm	Kupfer massiv Form A, h=2		Kupfer massiv Form A		Kupfer-Fülldichtungen asbestfrei Form C		Alu Form A		Vulkanfaser Form A	
	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.	Art.-Nr.	VE/St.
4 x 8			<b>0460 4 8</b>	100					<b>0465 4 8</b>	100
5 x 9			<b>0460 5 9</b>		<b>*0462 05 9</b>			<b>0463 5 9</b>		<b>0465 5 9</b>
6 x 10			<b>0460 6 10</b>	100/300	<b>0462 06 10</b>	100		<b>0463 6 10</b>	100	<b>0465 6 10</b>
6 x 12			<b>0460 6 12</b>	50/100	<b>0462 06 12</b>			<b>0463 6 12</b>		<b>0465 6 12</b>
8 x 11,5			<b>*0460 8 115</b>	100						
8 x 12	<b>0460 8 122</b>	50	<b>0460 8 12</b>	50/100/300	<b>0462 08 12</b>	100		<b>0463 8 12</b>	100/500	<b>0465 8 12</b>
8 x 13			<b>0460 8 13</b>	100						
8 x 14	<b>0460 8 142</b>	50	<b>0460 8 14</b>	50/100/300	<b>0462 08 14</b>	100		<b>0463 8 14</b>	100	<b>0465 8 14</b>
10 x 12			<b>0460 10 12</b>	100						
10 x 13,5			<b>*0460 10 135</b>	500						
10 x 14	<b>0460 10 142</b>	50	<b>0460 10 14</b>	100/300	<b>0462 010 14</b>	100		<b>0463 10 14</b>	100/500	<b>0465 10 14</b>
10 x 15			<b>*0460 10 15</b>	100						
10 x 16	<b>0460 10 162</b>	50	<b>0460 10 16</b>	100/300	<b>0462 010 16</b>	100		<b>0463 10 16</b>	100/500	<b>0465 10 16</b>
10 x 18	<b>0460 10 182</b>		<b>0460 10 18</b>	100						
12 x 15,5			<b>*0460 12 155</b>							
12 x 16	<b>0460 12 162</b>	50	<b>0460 12 16</b>	100/300	<b>0462 012 16</b>	100		<b>0463 12 16</b>	100/500	<b>0465 12 16</b>
12 x 17			<b>0460 12 17</b>							
12 x 18	<b>0460 12 182</b>		<b>0460 12 18</b>	100/300	<b>0462 012 18</b>	100		<b>0463 12 18</b>	100/500	<b>0465 12 18</b>
12 x 19								<b>0463 12 19</b>	100	<b>0465 122 19</b>
13 x 18	<b>0460 13 182</b>	50	<b>0460 13 18</b>							
14 x 18	<b>0460 14 182</b>		<b>0460 14 18</b>	100/300	<b>0462 014 18</b>	100		<b>0463 14 18</b>	100/500	<b>0465 14 18</b>
14 x 20	<b>0460 14 202</b>		<b>0460 14 20</b>		<b>0462 014 20</b>			<b>0463 14 20</b>		<b>0465 14 20</b>
14 x 22			<b>0460 14 22</b>		<b>0462 014 22</b>			<b>0463 14 22</b>		
14 x 24	<b>0460 14 242</b>	50						<b>0463 14 24</b>	100	<b>0465 142 24</b>
15 x 20			<b>0460 15 20</b>	100						
16 x 20			<b>0460 16 20</b>	100/300	<b>0462 016 20</b>	100		<b>0463 16 20</b>	100	<b>0465 16 20</b>
16 x 22	<b>0460 16 222</b>	50	<b>0460 16 22</b>		<b>0462 016 22</b>	50		<b>0463 16 22</b>		<b>0465 16 22</b>
16 x 24			<b>0460 16 24</b>	100						
17 x 21			<b>0460 17 21</b>							
17 x 23			<b>0460 17 23</b>	50/100						
18 x 22			<b>0460 18 22</b>		<b>0462 018 22</b>	50		<b>0463 18 22</b>	50/100	<b>0465 18 22</b>
18 x 24			<b>0460 18 24</b>		<b>0462 018 24</b>	50/100		<b>0463 18 24</b>	50/100	<b>0465 18 24</b>
20 x 24			<b>0460 20 24</b>		<b>0462 020 24</b>	50		<b>0463 20 24</b>	50	<b>0465 20 24</b>
20 x 26			<b>0460 20 26</b>	50/100	<b>0462 020 26</b>			<b>0463 20 26</b>	50/100	<b>0465 20 26</b>
21 x 26			<b>0460 21 26</b>							
21 x 28			<b>0460 21 28</b>							
22 x 27			<b>0460 22 27</b>		<b>0462 022 27</b>	50		<b>0463 22 27</b>	50/100/500	<b>0465 22 27</b>
22 x 29			<b>0460 22 29</b>		<b>0462 022 29</b>			<b>0463 22 29</b>	50	<b>0465 22 29</b>
23 x 28			<b>*0460 23 28</b>	100						
24 x 29			<b>0460 24 29</b>	50						
24 x 30			<b>0460 24 30</b>	50/100	<b>0462 024 30</b>	50		<b>0463 24 30</b>	50/100	<b>0465 24 30</b>
24 x 32			<b>0460 24 32</b>		<b>0462 024 32</b>			<b>0463 24 32</b>	50	
25 x 30			<b>*0460 25 30</b>	100						
26 x 32			<b>0460 26 32</b>		<b>0462 026 32</b>	50		<b>0463 26 32</b>	50/100	<b>0465 26 32</b>
26 x 34			<b>0460 26 34</b>	50/100	<b>0462 026 34</b>					<b>*0465 27 32</b>
27 x 32			<b>0460 27 32</b>							
28 x 33			<b>*0460 28 33</b>	100						
28 x 34			<b>0460 28 34</b>	50/100	<b>0462 028 34</b>	50				<b>0465 28 34</b>
30 x 36			<b>0460 30 36</b>		<b>0462 030 36</b>	100		<b>0463 30 36</b>	50/100	<b>0465 30 36</b>
30 x 38			<b>0460 30 38</b>		<b>*0462 030 38</b>					
32 x 38			<b>0460 32 38</b>		<b>0462 032 38</b>	50		<b>0463 32 38</b>	50	
33 x 39			<b>0460 33 39</b>					<b>0463 32 39</b>	100	
33 x 41			<b>0460 33 41</b>							
35 x 41			<b>0460 35 41</b>		<b>0462 035 41</b>	50				
36 x 42			<b>0460 36 42</b>	25						
38 x 44			<b>0460 38 44</b>		<b>0462 038 44</b>	50				
40 x 47			<b>0460 40 47</b>							
42 x 49			<b>0460 42 49</b>							
42 x 51			<b>*0460 42 51</b>							
45 x 52			<b>0460 45 52</b>					<b>0463 45 52</b>	50/100	
48 x 55			<b>0460 48 55</b>		<b>0462 048 55</b>	50				
60 x 68			<b>*0460 60 68</b>							
64 x 72			<b>*0460 64 72</b>							

\* Abmessungen werden nicht lagermäßig geführt.