

FUGEN- UND FLÄCHENSPACHTEL WF



Farbe	Inhalt l	Art.-Nr.	VE/St.
weiß	10	0892 600 18	1

Anwendungsgebiete:

Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipsplatten im Trocken-Innenausbau im Wand- und Deckenbereich sowie für den Innenputz bei Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Sehr gut geeignet für Oberflächenverspachtelungen.

Anwendung:

Fugen- und Flächenspachtel WF wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Danach in die frische Spachtelmasse die Glasfaserbewehrungsstreifen

(Art.-Nr. 0992 500 01) einlegen und nachträglich nochmals überspachteln. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein.

Maximale Schichtdicke ca. 4 mm.

Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Fläche intensiv entstauben. Verspachtelte Flächen vor dem Tapezieren vorkleistern.

Hinweis:

Fugen- und Flächenspachtel WF kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter -Sonnenstrahlung aussetzen. Ungeöffnet 1 Jahr lagerbeständig.

Die fertiggemischte Spachtelmasse für den Trocken-Innenausbau, entspricht der EN 15824.

Verbrauchsfertig

- Leichte Anwendung
- Kein Mischwerkzeug erforderlich
- Kein Verschütten von Pulver und Wasser
- Keine Reste
- Zeitersparnis
- Gleichbleibend gute Qualität

Feinkörnig, damit gute Geschmeidigkeit

Sehr gutes Füllvermögen

Umweltschonend

- Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden
- Lösemittelfrei



Technische Daten:	
Bindemittel/Lösemittel	Latex/Wasser
Füllstoff/Korngröße	weißer Dolomitmarmor max. 0,10 mm
Trockenzeit	ca. 2-3 Stunden/mm bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
pH-Wert	ca. 9
Haftfähigkeit	0,9 N/mm ²
Entflammbarkeit	keine (verbreitet und nährt kein Feuer)
Materialverbrauch	Fugenspachtelung: ca. 1 Liter für 4-6 Laufmeter bei 2-facher Spachtelung Flächenspachtelung: 1 Liter/m ² bei 1 mm Schichtdicke

Zusatzartikel:

Flächenspachtel

Art.-Nr. 0695 942 59.

Drehgriffspachtel mit Bit

Art.-Nr. 0695 940 895

Glasfaserbewehrungsstreifen selbstklebend

Art.-Nr. 0992 500 001

Schleifpapier

Art.-Nr. 0584 ...

Feinstaubmaske FFP2S

Art.-Nr. 0899 121