

3 KSPLUS-WENDESCHLÜSSELSYSTEM

- Gleichschließend
- Oberfläche: matt vernickelt

Abm. außen / innen mm	Gesamtlänge mm	Halbzylinder Art.-Nr.	Doppelzylinder Art.-Nr.	Knaufzylinder Art.-Nr.	Abm. außen / innen mm	Knaufzylinder Art.-Nr.	VE/St.
32 x 10	42	0687 073 101 *					
37 x 10	47	0687 073 102 *					
42 x 10	52	0687 073 103 *					
47 x 10	57	0687 073 104 *					
52 x 10	62	0687 073 105 *					
57 x 10	67	0687 073 106 *					
62 x 10	72	0687 073 107 *					
27 x 36	63		0687 053 171 *				
31 x 31	62		0687 053 102 *	0687 063 102	31 x 31	0687 063 102	
31 x 36	67		0687 053 103	0687 063 103	36 x 31	0687 063 503	
31 x 41	72		0687 053 104	0687 063 104	41 x 31	0687 063 504	
31 x 46	77		0687 053 105	0687 063 105	46 x 31	0687 063 505	
31 x 51	82		0687 053 106	0687 063 106	51 x 31	0687 063 506	
31 x 56	87		0687 053 107	0687 063 107	56 x 31	0687 063 507	
31 x 61	92		0687 053 108	0687 063 108	61 x 31	0687 063 508	
31 x 66	97		0687 053 109	0687 063 109	66 x 31	0687 063 509	
31 x 71	102		0687 053 110	0687 063 110	71 x 31	0687 063 510	
36 x 36	72		0687 053 111	0687 063 111	36 x 36	0687 063 111	
36 x 41	77		0687 053 112	0687 063 112	41 x 36	0687 063 512	
36 x 46	82		0687 053 113	0687 063 113	46 x 36	0687 063 513	
36 x 51	87		0687 053 114	0687 063 114	51 x 36	0687 063 514	
36 x 56	92		0687 053 115	0687 063 115	56 x 36	0687 063 515	
36 x 61	97		0687 053 116	0687 063 116	61 x 36	0687 063 516	
36 x 66	102		0687 053 117	0687 063 117	66 x 36	0687 063 517	
36 x 71	107		0687 053 118	0687 063 118	71 x 36	0687 063 518	
41 x 41	82		0687 053 120	0687 063 120	41 x 41	0687 063 120	
41 x 46	87		0687 053 121	0687 063 121	46 x 41	0687 063 521	
41 x 51	92		0687 053 122	0687 063 122	51 x 41	0687 063 522	
41 x 56	97		0687 053 123	0687 063 123	56 x 41	0687 063 523	
41 x 61	102		0687 053 124	0687 063 124	61 x 41	0687 063 524	
41 x 66	107		0687 053 125	0687 063 125	66 x 41	0687 063 525	
41 x 71	112		0687 053 126	0687 063 126	71 x 41	0687 063 526	
46 x 46	92		0687 053 130	0687 063 130	46 x 46	0687 063 130	
46 x 51	97		0687 053 131	0687 063 131	51 x 46	0687 063 531	
46 x 56	102		0687 053 132	0687 063 132	56 x 46	0687 063 532	
46 x 61	107		0687 053 133	0687 063 133	61 x 46	0687 063 533	
46 x 66	112		0687 053 134	0687 063 134	66 x 46	0687 063 534	
46 x 71	117		0687 053 135	0687 063 135	71 x 46	0687 063 535	
51 x 51	102		0687 053 140	0687 063 140	51 x 51	0687 063 140	
51 x 56	107		0687 053 141	0687 063 141	56 x 51	0687 063 541	
51 x 61	112		0687 053 142	0687 063 142	61 x 51	0687 063 542	
51 x 66	117		0687 053 143	0687 063 143	66 x 51	0687 063 543	
51 x 71	122		0687 053 144	0687 063 144	71 x 51	0687 063 544	
56 x 56	112		0687 053 150	0687 063 150	56 x 56	0687 063 150	
56 x 61	117		0687 053 151	0687 063 151	61 x 56	0687 063 551	
56 x 66	122		0687 053 152	0687 063 152	66 x 56	0687 063 552	
56 x 71	127		0687 053 153	0687 063 153	71 x 56	0687 063 553	
61 x 61	122		0687 053 160	0687 063 160	61 x 61	0687 063 160	
61 x 66	127		0687 053 161	0687 063 161	66 x 61	0687 063 561	
61 x 71	132		0687 053 162	0687 063 162	71 x 61	0687 063 562	
66 x 66	132		0687 053 165	0687 063 165	66 x 66	0687 063 165	
66 x 71	137		0687 053 166	0687 063 166	71 x 66	0687 063 566	
71 x 71	142		0687 053 170	0687 063 170	71 x 71	0687 063 170	

Wichtig!
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage