

EPS-PROFILZYLINDERSYSTEM

- Gleichschließend
- Oberfläche: matt vernickelt

Abm. außen / innen mm	Gesamtlänge mm	Halbzylinder Art.-Nr.	Doppelzylinder Art.-Nr.	Knaufzylinder Art.-Nr.	Abm. außen / innen mm	Knaufzylinder Art.-Nr.	VE/ St.
32 x 10	42	0687 071 101 *					
37 x 10	47	0687 071 102 *					
42 x 10	52	0687 071 103 *					
47 x 10	57	0687 071 104 *					
52 x 10	62	0687 071 105 *					
57 x 10	67	0687 071 106 *					
62 x 10	72	0687 071 107 *					
27 x 27	54		0687 051 100 *				
27 x 31	58		0687 051 101 *				
27 x 36	63		0687 051 171				
31 x 31	62		0687 051 102	0687 061 102	31 x 31	0687 061 102	
31 x 36	67		0687 051 103	0687 061 103	36 x 31	0687 061 503	
31 x 41	72		0687 051 104	0687 061 104	41 x 31	0687 061 504	
31 x 46	77		0687 051 105	0687 061 105	46 x 31	0687 061 505	
31 x 51	82		0687 051 106	0687 061 106	51 x 31	0687 061 506	
31 x 56	87		0687 051 107	0687 061 107	56 x 31	0687 061 507	
31 x 61	92		0687 051 108	0687 061 108	61 x 31	0687 061 508	
31 x 66	97		0687 051 109	0687 061 109	66 x 31	0687 061 509	
31 x 71	102		0687 051 110	0687 061 110	71 x 31	0687 061 510	
36 x 36	72		0687 051 111	0687 061 111	36 x 36	0687 061 111	
36 x 41	77		0687 051 112	0687 061 112	41 x 36	0687 061 512	
36 x 46	82		0687 051 113	0687 061 113	46 x 36	0687 061 513	
36 x 51	87		0687 051 114	0687 061 114	51 x 36	0687 061 514	
36 x 56	92		0687 051 115	0687 061 115	56 x 36	0687 061 515	
36 x 61	97		0687 051 116	0687 061 116	61 x 36	0687 061 516	
36 x 66	102		0687 051 117	0687 061 117	66 x 36	0687 061 517	
36 x 71	107		0687 051 118	0687 061 118	71 x 36	0687 061 518	
41 x 41	82		0687 051 120	0687 061 120	41 x 41	0687 061 120	
41 x 46	87		0687 051 121	0687 061 121	46 x 41	0687 061 521	
41 x 51	92		0687 051 122	0687 061 122	51 x 41	0687 061 522	
41 x 56	97		0687 051 123	0687 061 123	56 x 41	0687 061 523	
41 x 61	102		0687 051 124	0687 061 124	61 x 41	0687 061 524	
41 x 66	107		0687 051 125	0687 061 125	66 x 41	0687 061 525	
41 x 71	112		0687 051 126	0687 061 126	71 x 41	0687 061 526	
46 x 46	92		0687 051 130	0687 061 130	46 x 46	0687 061 130	
46 x 51	97		0687 051 131	0687 061 131	51 x 46	0687 061 531	
46 x 56	102		0687 051 132	0687 061 132	56 x 46	0687 061 532	
46 x 61	107		0687 051 133	0687 061 133	61 x 46	0687 061 533	
46 x 66	112		0687 051 134	0687 061 134	66 x 46	0687 061 534	
46 x 71	117		0687 051 135	0687 061 135	71 x 46	0687 061 535	
51 x 51	102		0687 051 140	0687 061 140	51 x 51	0687 061 140	
51 x 56	107		0687 051 141	0687 061 141	56 x 51	0687 061 541	
51 x 61	112		0687 051 142	0687 061 142	61 x 51	0687 061 542	
51 x 66	117		0687 051 143	0687 061 143	66 x 51	0687 061 543	
51 x 71	122		0687 051 144	0687 061 144	71 x 51	0687 061 544	
56 x 56	112		0687 051 150	0687 061 150	56 x 56	0687 061 150	
56 x 61	117		0687 051 151	0687 061 151	61 x 56	0687 061 551	
56 x 66	122		0687 051 152	0687 061 152	66 x 56	0687 061 552	
56 x 71	127		0687 051 153	0687 061 153	71 x 56	0687 061 553	
61 x 61	122		0687 051 160	0687 061 160	61 x 61	0687 061 160	
61 x 66	127		0687 051 161	0687 061 161	66 x 61	0687 061 561	
61 x 71	132		0687 051 162	0687 061 162	71 x 61	0687 061 562	
66 x 66	132		0687 051 165	0687 061 165	66 x 66	0687 061 165	
66 x 71	137		0687 051 166	0687 061 166	71 x 66	0687 061 566	
71 x 71	142		0687 051 170	0687 061 170	71 x 71	0687 061 170	

Wichtig!
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen! Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch!
Die Lieferzeit beträgt ca. 6-10 Arbeitstage