

PINSELPROGRAMM



Wir bieten Ihnen Pinsel in drei Qualitätsstufen:

Stufe 1:

Für beste Streichergebnisse. Besonders geeignet für den Profi-Maler und für besonders anspruchsvolle Maler-/Lackierarbeiten.

Stufe 2:

Gute Streichergebnisse. Unsere Standard-Qualität ist besonders geeignet für den Profi-Maler und für allgemeine Maler-/Lackierarbeiten.

Stufe 3:

Geeignet für einfache Streich- und Lackierarbeiten.

Pinselart	Häufige Einsatzbereiche
Ringpinsel	Z. B. Leisten, Fensterrahmen, Schmiedeeisen, Türfalze, Türen, Möbel
Flachpinsel	Z. B. Türen, Möbel, Zäune
Flächenstreicher	Große Flächen wie z. B. Fassaden, Fußböden, Zäune, Holzterrassen
Fassadenstreicher	Wand und Fassade
Heizkörperpinsel	Schwer zugängliche Stellen wie z. B. hinter Heizkörpern, Rohren, Ecken, Nischen
Plattpinsel, Schrägstrichzieher, Kleine Ausbesserungspinsel	Z. B. Eck- und Randbereiche, Farbabgrenzungen, Linien, Ausbesserungsarbeiten
Deckenbürste	Z. B. Streich- und Kleisterarbeiten, Wände, Fassaden

Qualitätsstufe	Ausführung	Borstenmaterial	Anwendungsbereich/Anstreichmaterial
1	ZEBRA®	Mischborsten aus Chinaborste und Kunstfaser von höchster Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylfarben, Dispersionen, Lasuren, Holzschutz • Kunstharzlacke und Lacke auf Alkydbasis • Lösungsmittelhaltige Anstreichmittel
1	ZEBRA®	Mischborsten aus Kunstfasern (Polyester und Nylon) von höchster Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylfarben, Dispersionen, Holzschutz • Für wasserbasierende Lack- und Farbsysteme • Lasuren
2 / 3	Profi/Economic	Reine Chinaborsten	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzlacke und Lacke auf Alkydbasis • Lösungsmittelhaltige Anstreichmittel
2 / 3	Profi/Economic	Mischborsten aus hochwertiger Chinaborste und Kunstfaser	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylfarben, Dispersionen, Lasuren, Holzschutz • Kunstharzlacke und Lacke auf Alkydbasis • Lösungsmittelhaltige Anstreichmittel