


























PRODUKTÜBERSICHT TIOMOS

Öffnungswinkel	Beschreibung	Voll aufliegend	Aufliegend	Halb aufliegend	Einliegend
110°	TIOMOS 110 <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
120°	TIOMOS 120 <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
160°	TIOMOS 160 <ul style="list-style-type: none"> • Für Schränke mit Innen- und Tablarauszügen • bis 32 mm Türstärke • Geringe Topftiefe 				
95°	TIOMOS 95 <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110 AL <ul style="list-style-type: none"> • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite • Scharnier von außen nicht sichtbar 				
110°	TIOMOS 110/90E <ul style="list-style-type: none"> • Scharnier für Stollenkonstruktionen • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110/90A <ul style="list-style-type: none"> • Scharnier für Stollenkonstruktionen • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
25°	TIOMOS 25 <ul style="list-style-type: none"> • Zur Verbindung von zwei Eckschranktüren • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110/30A <ul style="list-style-type: none"> • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110/30E <ul style="list-style-type: none"> • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110/37A <ul style="list-style-type: none"> • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				
110°	TIOMOS 110/37E <ul style="list-style-type: none"> • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke 				