

## HAMMERBOHRERKASSETTE SDS-PLUS DUO-S VARIO

Art.-Nr.	0648 550 001
VE	1
Anzahl Teile im Sortiment/Set	7 Stck

Lieferumfang für Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0648 550 001	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 5 x 110/50	0648 555 011	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 6 x 110/50	0648 556 011	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 6 x 160/100	0648 556 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 8 x 110/50	0648 558 011	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 8 x 160/100	0648 558 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 10 x 160/100	0648 551 016	1
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 12 x 160/100	0648 551 216	1



**7-teilig, je 1x Ø 5 x 110/50, 6 x 110/50, 8 x 110/50, 6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.**

## HAMMERBOHRER-MULTIPACK SDS-PLUS DUO-S VARIO

Art.-Nr.	0648 550 002
VE	1
Anzahl Teile im Sortiment/Set	12 Stck

Lieferumfang für Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
0648 550 002	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 6 x 160/100	0648 556 016	3
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 8 x 160/100	0648 558 016	4
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 10 x 160/100	0648 551 016	3
	Hammerbohrer SDS-plus Duo-S Vario Ø 12 x 160/100	0648 551 216	2



**12-teilig, 3x Ø 6 x 160/100, 4x Ø 8 x 160/100, 3x Ø 10 x 160/100, 2x Ø 12 x 160/100. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.**