

STRUKTUR-DESIGNFOLIE



Kotflügel



Kofferraum-Ladekante



Türeinstieg



Türgriffblende



B-Säule

Anleitung

Einfache Selbstmontage:

Vor der Verarbeitung, die zu beklebende Lackoberfläche gründlich vor Fett und Staub befreien. Lackpolitur entfernen. Verlegung an einem vor Wind, Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort vornehmen. Struktur-Designfolie trocken verkleben. Nicht auf frisch lackierte Flächen aufbringen.

1. Struktur-Designfolie gegebenenfalls auf erforderliche Maße zuschneiden. Für Kennzeichenbeleuchtungen, Schlüssellocher, Nebelscheinwerfer etc. entsprechende Ausschnitte vorsehen.
2. Trägerpapier von Struktur-Designfolie abziehen und positionieren. Unter Anwendung von leichtem Druck mit Rakel in überlappenden Strichen von innen nach außen die Folie anrakeln.
3. Sollten dennoch Luftblasen zurückbleiben, Struktur-Designfolie soweit wie erforderlich abziehen und Arbeitsgang wiederholen. Bei möglicherweise entstehenden Falten mit Haarfön leicht erwärmen und mit dem Rakel glatt streichen.

Einfache Demontage:

Die Struktur-Designfolie kann - ausgehend von einer beliebigen Ecke - in einem Stück rückstandsfrei abgezogen werden. Um die Ecke leicht greifen zu können, wird empfohlen, diese Stelle mit einem Fön anzuwärmen.

Art.-Nr.	0894 200 10	0894 200 15
VE	1	1
Trägermaterial	Vinyl-Film	Vinyl-Film
Werkstoff Abdeckung	Kleberabweisendes Papier	Kleberabweisendes Papier
Farbe	Schwarz, Struktur	Schwarz, Struktur
Länge	10 m	10 m
Breite	10 cm	15 cm
Temperaturbeständigkeit min./max.	40 bis 120 °C	40 bis 120 °C

Optisches Highlight an ausgestalteten Bereichen des Fahrzeuges und bietet optimalen Korrosionsschutz exponierter Lackstellen im täglichen Fahrbetrieb

Struktur-Designfolie – basierend auf Vinyl

- Für alle glatten, fettfreien Flächen – auch zur optischen Ausgestaltung. Extrem widerstandsfähig
- Schutz gegen Steinschlag, Teerspritzer, Insektenrückstände usw.

Acrylat-Klebstoff

- Dauerhafter Halt (auch waschanlagenfest). Gewährleistet rückstandslose Entfernung der Struktur-Designfolie
- Hitze- und kältebeständig

Gesamtdicke von 0,4 mm

- Einfache Selbst- und Demontage
- Rutschhemmend und geräuschkämmend

Multifunktionelle Anwendbarkeit

Hinweis

Achtung: Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Struktur-Designfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.