

# WIT-BETONSCHRAUBE

23.3

## Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.	
	t <sub>fix, max.</sub>	t <sub>fix, min.</sub>		h <sub>ef, min.</sub>	h <sub>ef, max.</sub>		h <sub>1, min.</sub> ≥	h <sub>1, max.</sub> ≥			
10	10	5	90	80	85	10	90	95	5929 221 035	25	
	20	5	100		95			105			5929 221 045
	40	10	120		110			120			5929 221 065

## Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 mit Senkkopf



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix, max.</sub>	t <sub>fix, min.</sub>		h <sub>ef, min.</sub>	h <sub>ef, max.</sub>		h <sub>1, min.</sub> ≥	h <sub>1, max.</sub> ≥		
10	10	5	90	80	85	10	90	95	5929 231 035	25

## Betonschraube W-BS/A4, nichtrostender Stahl A4 Stockschraube



Dübelgröße	Befestigungshöhe (variabel) [mm]		Gesamtlänge L [mm]	Effektive Verankerungstiefe (variabel) [mm]		Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Bohrlochtiefe [mm]		Art.-Nr.	VE/St.
	t <sub>fix, max.</sub>	t <sub>fix, min.</sub>		h <sub>ef, min.</sub>	h <sub>ef, max.</sub>		h <sub>1, min.</sub> ≥	h <sub>1, max.</sub> ≥		
10	35	5	140	80	110	10	90	120	5929 261 060	25
	55	25	160						5929 261 080	

## Reinigungszubehör



Für Größe	Bohrernenn-Ø d <sub>0</sub> [mm]	Reinigungsbürste (Anschlussgewinde M8) Art.-Nr. VE [St.] = 1	Verlängerung 2 x 345 mm (Anschlussgewinde M8) Art.-Nr. VE [St.] = 1	Handgriff Art.-Nr. VE [St.] = 1	Maschinen-aufnahme Innengewinde M8 Art.-Nr. VE [St.] = 1	Ausblaspumpe Art.-Nr. VE [St.] = 1
10	10	0903 489 510	0903 489 111	0903 489 103	M8 und SDS plus: 0903 489 101	0903 990 001
12	12	0903 489 512				
14	14	0903 489 514				

## Tangentialschlagschrauber Empfehlung für die Montage

Größe	Maschine	Stufe	Art.-Nr.
10 und 12	ASS 18-A EC Combi	 1 2 3	5700 510...
14	ASS 18 1/2" HT	-	0700 725 4