

W6RK-SCHLISSANLAGENSYSTEM – ERSTANLAGE

Schließart: Gleichschließend

Oberfläche: Matt vernickelt

Abm. außen/innen mm	Gesamtlänge mm	Halbzylinder Art.-Nr.	Doppelzylinder Art.-Nr.	Knaufzylinder Art.-Nr.	Abm. außen/innen mm	Knaufzylinder Art.-Nr.	VE/St.
31,5 x 10	40	5688 040 001 *					
35 x 10	45	5688 040 002 *					
40 x 10	50	5688 040 003 *					
45 x 10	55	5688 040 004 *					
31,5 x 31,5	60		5688 040 121	5688 040 421	31,5 x 31,5	5688 040 421	
31,5 x 35	65		5688 040 122	5688 040 422	35 x 31,5	5688 040 441	
31,5 x 40	70		5688 040 123	5688 040 423	40 x 31,5	5688 040 461	
31,5 x 45	75		5688 040 124	5688 040 424	45 x 31,5	5688 040 481	
31,5 x 50	80		5688 040 125	5688 040 425	50 x 31,5	5688 040 501	
31,5 x 55	85		5688 040 126	5688 040 426	55 x 31,5	5688 040 521	
31,5 x 60	90		5688 040 127	5688 040 427	60 x 31,5	5688 040 541	
35 x 35	70		5688 040 142	5688 040 442	35 x 35	5688 040 442	
35 x 40	75		5688 040 143	5688 040 443	40 x 35	5688 040 462	
35 x 45	80		5688 040 144	5688 040 444	45 x 35	5688 040 482	
35 x 50	85		5688 040 145	5688 040 445	50 x 35	5688 040 502	
35 x 55	90		5688 040 146	5688 040 446	55 x 35	5688 040 522	
35 x 60	95		5688 040 147	5688 040 447	60 x 35	5688 040 542	
40 x 40	80		5688 040 163	5688 040 463	40 x 40	5688 040 463	
40 x 45	85		5688 040 164	5688 040 464	45 x 40	5688 040 483	
40 x 50	90		5688 040 165	5688 040 465	50 x 40	5688 040 503	
40 x 55	95		5688 040 166	5688 040 466	55 x 40	5688 040 523	
40 x 60	100		5688 040 167	5688 040 467	60 x 40	5688 040 543	
45 x 45	90		5688 040 184	5688 040 484	45 x 45	5688 040 484	
45 x 50	95		5688 040 185	5688 040 485	50 x 45	5688 040 504	
45 x 55	100		5688 040 186	5688 040 486	55 x 45	5688 040 524	
50 x 50	100		5688 040 205	5688 040 505	50 x 50	5688 040 505	

* Nicht beidseitig schließbar

Gleichschließende Profilzylinder mit Sicherungskarte sind Sonderanfertigungen!

Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch

Lieferzeit: ca. 6–10 Arbeitstage