

## BOHRHAMMER H 28-MLS POWER



**Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter. Dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet.**

### Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS- auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.

### Sehr schneller Bohrfortschritt

Hohe Schlagenergie

### Ermüdungsfreies Arbeiten

Aufgrund der geringen Vibrationen kann mit der Maschine sehr lange ohne Ermüdungserscheinungen gearbeitet werden.

### Universell

Durch die Meißelfunktion ist die Maschine auch für Korrekturarbeiten verwendbar.

### Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs

Bewegliche Kugeltülle am Netzkabel

### Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

### 2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

### 3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>5708 204 2</b>
<b>VE</b>	1
<b>Nennspannung</b>	230 V/AC
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	850 W
<b>Leerlaufdrehzahl min./max.</b>	0-1300 U/min(rpm)
<b>Schlagzahl min./max.</b>	0-4000 U/min(rpm)
<b>Schlagenergie</b>	3,2 J
<b>Werkzeugaufnahme</b>	Passend für SDS-plus
<b>Bohrdurchmesser in Beton min./max.</b>	4-28 mm
<b>Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.</b>	6-18 mm
<b>Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.</b>	68 mm
<b>Maschinengewicht</b>	3,1 kg
<b>Kabellänge</b>	4 m
<b>Schutzklasse</b>	Schutzklasse II/Schutzisolierung

Lieferumfang Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
<b>5708 204 2</b>	Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme 6 mm		1
	Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme 8 mm		1
	Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme 10 mm		1
	Schnellspannbohrfutter	<b>0702 226 001</b>	1
	Bohrfutter mit SDS-plus Aufnahmeschaft	<b>0708 543 076</b>	1
	Wartungsspray	<b>0893 051 702</b>	1
	Handgriff	<b>5808 203 100</b>	1
	Koffereinlage für H 28	<b>0955 031 203</b>	1
	System-Koffer 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Absaugvorrichtung BSA 50	<b>5708 203 100</b>

### Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: Beton, Mauerwerk, Holz, Metall