


WEGWEISER SÄBELSÄGEBLATT TEIL 1

Hauptanwendung		Holz										Bau																			
Qualitätsstufe		***					**					*					****					***					**				
 ● = speziell geeignet ○ = geeignet		Art.-Nr.	0615 815 030/031	0615 820 340/341	0608 030 21	0608 030 22	0608 030 25	0615 822 842	0615 830 040	0608 030 19	0615 715 254	0615 722 254	0615 730 254	0608 030 24	0615 715 242	0615 720 326	0615 720 332	0615 720 346/347	0615 722 510	0615 722 831	0615 722 842	0615 724 012	0615 730 010	0615 730 512	0615 730 585	0615 740 010	0615 745 512	0615 715 010			
SPEZIALBLATT				MB							MBL	MBL	MBL					HD	MB		D										
Holz	FENSTERBAU		●																												
	GRÜNES HOLZ						●																								
	HARTHOLZ, WEICHHOLZ		○	●	●	●		●	●	●								●			●										
	HOLZFASERPLATTEN		○	●	●	●		●	●										●			●									
	HOLZ MIT METALL		●								●	●	●					●	●			●									
	HOLZ MIT NÄGELN							●	●		●	●	●		●																
	KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZFASERPLATTEN			●	●	●												○													
	SPERRHOLZ		○	●	●	●		●	●																						
	VERLEIMTE HÖLZER			●														●													
Bau	ASBESTZEMENT, GLASFASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE													○			○	●		●	●				○						
	BACKSTEIN													○						○		●		●	○	●	●				
	DÄMMSTOFFE																	●				●		●	●	●	●				
	FIBERZEMENT													○										○							
	GASBETON													●									●	●	●	●	●				
	GIPSKARTON														●																
	ISOLIERMATERIAL (STYROPOR)																														
	PALETTEN																●														
	SANDWICH-MATERIAL																		○		○										
	Metall	ALUMINIUM		●															○	●											
BLECHPROFILE UND ROHRE										○	○	○																			
BUNTMETALL																		○	●												
DICKE BLECHE																															
DÜNNE BLECHE																			○												
METALLPROFILE UND ROHRE																															
STAHLROHRE, GUSSROHRE											●	●	●								●										
Inox		EDELSTAHL, BLECHE UND ROHRE																													
	EDELSTAHL, PROFILE UND ROHRE																														
Kst.	PVC, KUNSTSTOFFE ALLGEMEIN		●	○	○	●	●	●										●			●										
	RESCUE																														
Eigenschaft	FLEXIBEL UND BRUCHSICHER FÜR BÜNDIGSCHNITTE																														
	KURVENSNITT		✓			✓																✓									
	RECHTWINKLIGER SCHNITT																		✓				✓								
	TAUCHSCHNITT		✓	✓											✓											✓					

Weitere technische Informationen zu den einzelnen Säbelsägeblättern entnehmen Sie der jeweiligen Produktinformationsseite

- **** Hochleistungsägeblatt mit extrem langer Lebensdauer bei extremer Anwendung
- *** Hochleistungsägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- ** Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz
- * Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen

- D = Demolition
- DL = Demolition Longlife
- DLR = Demolition Longlife Rescue
- HD = Heavy Duty
- LS = Longlife & Speed
- MB = Multiblade
- MBL = Multiblade Longlife