

WEGWEISER SÄBELSÄGEBLATT TEIL 2

Hauptanwendung		Metall															Inox	Spezial														
Qualitätsstufe		****					***					**					***	****														
 ● = speziell geeignet ○ = geeignet		Art.-Nr.	0615 915 300	0615 922 300	0615 915 029	0615 915 030/031	0615 915 148	0615 915 253	0615 920 314	0615 920 318/319	0615 920 326/327	0615 922 148	0615 922 253	0615 922 829	0615 930 148	0615 930 253	0615 910 010	0615 910 014	0615 915 010	0615 915 014/015	0615 915 018/019	0615 915 026	0615 922 814	0615 922 818/819	0615 922 826	0615 930 526	0615 911 614	0615 515 030	0615 522 830			
SPEZIALBLATT			DL	DL	D	MB	LS	LS	HD	HD	HD	LS	LS	D	LS	LS																
Holz	FENSTERBAU																															
	GRÜNES HOLZ																															
	HARTHOLZ, WEICHHOLZ																															
	HOLZFASERPLATTEN																															
	HOLZ MIT METALL																					●										
	HOLZ MIT NÄGELN																															
	KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZFASERPLATTEN																															
	SPERRHOLZ																															
	VERLEIMTE HÖLZER																															
Bau	ASBESTZEMENT, GLASFASERVERSTÄRKTE KUNSTSTOFFE																															
	BACKSTEIN																															
	DÄMMSTOFFE																															
	FIBERZEMENT																															
	GASBETON																															
	GIPSKARTON																															
	ISOLIERMATERIAL (STYROPOR)																															
	PALETTEN																															
	SANDWICH-MATERIAL																															
Metall	ALUMINIUM					●		○		●							○	○	○	○	○	●	○	○	●	●						
	BLECHPROFILE UND ROHRE					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	BUNTMETALL					●		○		●							○	○	○	○	○	●	○	○	●	●						
	DICKE BLECHE			●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DÜNNE BLECHE					●	●		●			●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	METALLPROFILE UND ROHRE			●	●	●	●		○	●	●		●	●	●	●						●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	STAHLROHRE, GUSSROHRE			○	○																											
	Inox	EDELSTAHL, BLECHE UND ROHRE																														
EDELSTAHL, PROFILE UND ROHRE				●	●																											
Kst.	PVC, KUNSTSTOFFE ALLGEMEIN																															
	RESCUE																															
Eigenschaft	FLEXIBEL UND BRUCHSICHER FÜR BÜNDIGSCHNITTE																															
	KURVENSCHNITT																															
	RECHTWINKLIGER SCHNITT			✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓																
	TAUCHSCHNITT																															

Weitere technische Informationen zu den einzelnen Säbelsägeblättern entnehmen Sie der jeweiligen Produktinformationsseite

- **** Hochleistungsägeblatt mit extrem langer Lebensdauer bei extremer Anwendung
- *** Hochleistungsägeblatt für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- ** Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz
- * Gutes Standardblatt für herkömmliche Anwendungen

- D = Demolition
- DL = Demolition Longlife
- DLR = Demolition Longlife Rescue
- HD = Heavy Duty

- LS = Longlife & Speed
- MB = Multiblade
- MBL = Multiblade Longlife