

KUFR NA NÁŘADÍ



Tento kufr na nářadí je perfektní volbou pro mobilní použití.

Kufr s celkem 91 kusy nástrojů a nářadí
Obj. č. 0965 93 120

Rozsáhlé vybavení

Všechny běžné nástroje v jednom kufru

Vysoce kvalitní kufr

Plastový kufr s hliníkovým zaklapávacím uzávěrem
Rozměry: 423 x 360 x 86 mm

Rozsah dodávky		
Označení	Obj. č.	Bal./ks
Očkoplochý klíč ZEBRA®, 11 dílů: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm	0713 301 08 - 0713 301 22	1
Kombinované kleště 180 mm	0715 01 575	
Kladivo 400 g	0715 731 40	
Kleště na vodní čerpadla 250 mm	0714 02 71	
Zkoušečka napětí 3,0 mm, 150-250 V	0715 53 05	
Přepínací ráčna ZEBRA® 1/4" 135 mm	0712 014 0	
Kardanový kloub ZEBRA® 1/4"	0713 118 301	
Prodlužovací nástavec ZEBRA® 1/4" 50 + 100 mm	0713 118 102/104	
Vložka nástrčného klíče ZEBRA® 1/4", 12 dílů: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	0713 111 104 - 0713 111 114	
Přepínací ráčna ZEBRA® 1/2" 250 mm	0712 012 0	
Kardanový kloub ZEBRA® 1/2"	0712 138 301	
Prodlužovací nástavec ZEBRA® 1/2" 125, 250 mm	0712 138 105/110	
Vložka nástrčného klíče ZEBRA® 1/2", 19 dílů: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	0712 131 110 - 0712 131 132	

Rozsah dodávky		
Označení	Obj. č.	Bal./ks
Šroubovák ZEBRA® 1/4", 4hran	0613 430 310	1
Šroubovák ZEBRA® plochý, 0,6 x 3,5 x 100 mm	0613 231 735	
Šroubovák ZEBRA® plochý, 1,2 x 6,5 x 150 mm	0613 231 065	
Šroubovák ZEBRA® PH 1	0613 232 01	
Šroubovák ZEBRA® PH 2	0613 232 02	
1/4" adaptér pro bity	0614 176 680	
Sada bitů, 30 dílů: 1 x AW 10, 25, 30 / vnitřní šestihran 3, 4, 5 mm / TX 15, 40 1 x do drážky 4,5 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1,2 mm 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30 3 x PZ 2	0614 ...	
1 x držák bitů, 51 mm	0614 176 711	