

Premium fælgrens

Syrefrit specialrengøringsmiddel til stål- og letmetalfælg

Farveskift angiver, at produktet virker

Rengøringsvenlig overflade

Mindsker vedhæftning af bremsestøv ved at danne en beskyttende film på fælgen.

Syrefri, effektiv additivkoncentration

- Beskytter fælgens overflade og hjulbolte
- Fjerner endda rustpartikler på overfladen
- Enkel og økonomisk at anvende

Spraydåse med ren luft som drivmiddel

- 360° påføring: Sprayer i alle positioner
- Perfekt sprøjteoverflade

Ingen brændbare eller skadelige drivgasser

Produktet blandes ikke med drivgassen

- Næsten komplet tømning
- Optimal beskyttelse af produktet

Sikkert

- Danner ikke eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger
- Når det påføres korrekt, forringes/skades coalescenceudskillere ikke

Indeholder A-stoffer




Kemisk basis	Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser
Lugt/duft	Karakteristisk
Farve	Gul-grøn
pH-værdi/betingelser	7,5/ufortyndet
Min. flammepunkt	100 °C
Tæthed/betingelser	1,08 g/cm ³ /ved 20 °C
AOX-fri	Ja
Silikonefri	Ja
Fri for fosforsyre	Ja
Biologisk nedbrydelig	Ja

Indhold	Vægt for indhold	Beholder	Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	Art.nr.	Stk. pr. pk.
400 ml	432 g	Spraydåse	24 Måned/Måneder	0893 476 500	1/6
5 l	5,4 kg	Dunk	24 Måned/Måneder	0893 476 505	1
20 l	21,6 kg	Dunk	24 Måned/Måneder	0893 476 520	1
200 l	216 kg	Dunk	36 Måned/Måneder	0893 476 502	1

Anvendelse

Den syrefri kombination af aktive rengøringsmidler fjerner selv det mest genstridige snavs, såsom fastsiddende bremsestøv, vejsnavs, olie og gummirester samt rustpartikler på overfladen fra alle stål- og letmetalfælge.



Instruktioner

Spray fælgene over alt i et jævnt lag fra kort afstand (ca. 20 cm). Lad det virke i 3-5 minutter afhængig af tilsmudsningsgraden. Produktet skifter farve fra rød til violet, hvilket indikerer rengøringsprocessens stadie. Derefter skylles grundigt med en kraftig vandstråle eller en højtryksrenser. Især med genstridigt snavs, ru overflader eller i hjørner kan rengøringseffekten øges ved at anvende en Würth hånd- og fælgbørste.

Bemærk

Må ikke påføres varme fælge eller i direkte sollys, og må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør		Art.nr.
Håndbørste		0891 350 102
Fælgbørste		0891 350 211
Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0893 476 505	Produktspecifik pumpesprayflaske Tom	0891 503 004
	Perfect Foam pumpesprayflaske	0891 503 021
0893 476 520	Perfect Foam pumpesprayflaske	0891 503 021