

Aktiv ruderens

Aktivt rensende skum til stribefri rengøring på glas og glatte overflader

- Ved sprøjtning dannes der skum, som forhindrer løb på lodrette overflader, og som på pålidelig vis fjerner genstridigt snavs
- Rengør malede overflader samt gummi- og plastikdele, og behandl materialet forsigtigt
- Sparer penge takket være 20x udbytte

Lugt/duft	Citron
Farve	Farveløs
AOX-fri	Ja
Silikonefri	Ja
Biologisk nedbrydelig	Ja



Art.nr.	0890 250 5	0890 25
Stk. pr. pk.	1	1/12
Indhold	5 l	500 ml
Produktvægt (pr. vare)	5176 g	544 g
Beholder	Dunk	Spraydåse
Kemisk basis	Blanding af organiske opløsningsmidler	Vand og propanol
pH-værdi	Ca. 10	9,5
Min. flammepunkt	35 °C	
Tæthed/betinger	0,97 g/cm ³ / ved 20 °C	0,89 g/cm ³ / ved 20 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/ Måneder	36 Måned/ Måneder

Anvendelse

Opløser insektrester, fugleklatter, vejestøv, nikotinaflejringer, fedtet snavs, silikonerester og gummislid fra glaseruder, bilrunder, spejle og lakerede overflader.



Instruktioner

For at opnå optimal skumdannelse rystes beholderen godt før brug.

Bemærk

Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Ikke egnet til polykarbonatglas.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsættligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0890 250 5	Hane Hane til 5 l og 10 l plastdunke med et DN 45 gevind	0891 302 01