

## Intensiv fælgrens

Til alle lakerede og ulakerede letmetalfælg og stålfælg

Fremragende rengøringseffekt takket være gelformlen

- Løber ikke, hvilket giver den mulighed for at opnå fuld virkning
- Løser effektivt selv den mest genstridige snavs, f.eks. bremsebelægningsstøv, tjære, olie og snavs fra vejen

### Syrefri

- Beskytter materialer og overflader
- Specielt velegnet til polerede og førsteklasses letmetalfælg
- Indeholder ikke farlige stoffer og er sikker for brugeren

### Brugervenlig

- Løber ikke, hvilket gør den økonomisk i brug
- Behagelig, ikke-gennemtrængende lugt
- Mulighed for længerevarende eksponeringstider (op til 30 minutter)
- Udskilles nemt, dvs. hurtig udskillelse i spildevandet i overensstemmelse med den østrigske økonorm B5105

### AOX- og silikonefri

Indeholder B-stoffer



Kemisk basis	Alkalisk tensid
Lugt/duft	Frugtagtig
Farve	Pink
pH-værdi/betingelser	10/ufortyndet
Tæthed/betingelser	1,14 g/cm <sup>3</sup> /ved 20 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	12 Måned/Måneder
AOX-fri	Ja
Silikonefri	Ja
Biologisk nedbrydelig	Ja

Indhold	Vægt for indhold	Beholder	Art.nr.	Stk. pr. pk.
1 l	1,02 kg	Sprayflaske	<b>0893 476</b>	1/6
5 l	5,1 kg	Dunk	<b>0893 476 05</b>	1

## Anvendelse

Til alle malede og umalede letmetalfælg og stålfælg.

## Instruktioner

Spray fælgene grundigt. Lad det virke i ca. 5 minutter, og rengør derefter i hånden eller i en bilvask. Rengøringseffekten kan øges ved at udvide påføringstiden (op til maks. 30 minutter) og med en rengøringsbørste.

Især velegnet til splitfælge og polerede fælge, skylles godt efter behandling (især bolttilslutningerne) med rent vand.

## Bemærk

Må ikke anvendes på varme fælge eller i direkte sollys.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.