

Universalrens R1

Universelt, rengøringsmiddel til køretøjer, værksteder, kontorer, interiør, tæpper, polstring og alle vandafvisende overflader.

Koncentreret renseseffekt

Selv genstridige pletter fjernes hurtigt og grundigt

Mild og skånsom mod materialer

- En lang række anvendelsesmuligheder
- Angriber ikke maling, gummi eller plast
- Brugervenlig
- Behagelig duft
- Til maskinrens og manuel rengøring
- Fjerner fedt og nikotintilsmudsning, pigmenttilsmudsning og indtørret snavs efter blot en kort indvirkningstid




Beholder	Dunk
Lugt/duft	Citron
Farve	Orange
pH-værdi/betingelser	9,4/i koncentrat
Tæthed/betingelser	1,04 g/cm ³ /ved 20 °C
Forholdet mellem indholdsstofferne	Blandbart i alle forhold
Min./maks. bearbejdningsstemperatur	5 til 80 °C
Holdbarhed fra produktion/betingelser	24 Måned/Måneder/ved 20 °C
AOX-fri	Ja
Silikonefri	Ja
Fosfatfri	Ja
Biologisk nedbrydelig	Ja

Indhold	Produktvægt (pr. vare)	Art.nr.	Stk. pr. pk.
5 l	5 kg	0893 125 005	1
20 l	21500 g	0893 125 020	1

Anvendelse

Velegnet til udvendig og indvendig rengøring af køretøjer (behandling af køretøjer). Meget velegnet til rengøring af maling, plastdele, loftspaneler af stof, presenning, indvendige pyntelister, vinyltæge, polstring, tæpper og alle vandafvisende overflader



Instruktioner

Påfør på det snavsede område for fuld styrke eller fortyndet med vand afhængigt af tilsmudsningsgraden, lad det virke kortvarigt, og tør det derefter af, eller skyl efter med vand

Blandingskema:

- HP-reensemiddel - produktmængde 5 %
- Våd/tør rengøringsenhed - produktmængde 5 %
- Manuelt - produktmængde 35 %

Godkendelser



Bemærk

Varmt vand øger renseseffekten

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsættligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Tilbehør for	Betegnelse	Art.nr.
0893 125 005	Håndbørste	0891 350 102
0893 125 020	Håndbørste	0891 350 102