

## Kompressorolie POE-100 POE 100

**Special-POE (polyester) kompressorolie til airconditionanlæg i biler, der anvender R134a/R1234yf-kølemidler og elektriske aircondition-kompressorer (hybrid, start/stop, el)**

**Fremragende modstandsevne overfor potentiel elektrisk krybestrøm i airconditionanlæg med højspænding**

### Meget hydrofob

- Ikke ledende
- Elektriske komponenter påvirkes ikke

**Fremragende glideevne, beskytter derfor kompressoren mod slitage**

Würth kompressorolier opfylder minimum samme krav som olier, der anvendes af bilfabrikanter i hele verden til første fyldning og servicering.



Indhold	210 ml
Massefylde	0,964 g/cm <sup>3</sup>
Kinematisk oliebasisviskositet	11 mm <sup>2</sup> /sek.
Betingelser for oliebasens viskositet	ved 100 °C
Smeltepunkt	-30 °C
Min. flammepunkt	274 °C
Vandopløselig	Nej
Viskositet/konsistens	Flydende
Damptryk	110 kPa
Betingelser for damptryk	ved 20 °C

**Art.nr. 0892 764 045**

Stk. pr. pk.: 1 / 6

### Anvendelse

Til vedligeholdelse, smøring og køling af bilers elektriske airconditionkompressorer samt glidende og roterende dele i R134a/R1234yf-kredsløbet i airconditionanlægget

### Instruktioner

Efterfyld kompressorolie iht. den brugte mængde eller den mængde, som anbefales af bilproducenten, og påfyld den i airconditionanlæggets kredsløb via serviceenheden til airconditionanlægget eller med en sprøjte

### Bemærk

- Må ikke blandes med andre kompressorolier til airconditionanlæg
- Opbevar olien, så den er beskyttet mod fugt
- Brug den åbne dåse hurtigt, opbevar den ikke i længere tid

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

<b>Tilbehør</b>	<b>Art.nr.</b>
UV Påfyldningsadapter	<b>0764 000 124</b>
Premium UV-lækagesøgeradditiv	<b>0892 764 034</b>