

Rust-stop Quattro

Hurtigtørrende universalprimer med en lang række anvendelsesmuligheder

Unik kombination af primer, hæftegrund, korrosionsbeskyttelse og svejseprimer i ét enkelt produkt

Primer forhindrer pålideligt yderligere rust med antioxideringsformel.

Primer til klæbemasse

- God overfladestruktur til yderligere malerarbejde
- Velegnet til brug sammen med PU- og MS-polymertætningsmasser

Korrosionsbeskyttelse

- Fremragende, langsigtet beskyttelse mod oxidering
- Stor modstandsdygtighed over for vandstænk og saltvand

Svejseprimer: kan fuldsvejses både vådt og tørt

Meget høj temperaturbestandighed op til 300 °C, kortvarigt op til 500 °C

VOC-kompatibel

- Mindre opløsningsmiddelindhold
- Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)



Indhold	400 ml
Kemisk basis	Polyvinylbutyral
Farve	Sølvgrå
Maks. bearbejdnings-temperatur	40 °C
Massefylde	0,75 g/cm ³
Maks. temperaturmodstand	300 °C
Maks. kortvarig temperaturmodstand	500 °C
VOC-koncentration (CH)	669 g/l
Min. bearbejdnings-temperatur	5 °C
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	24 Måned/Måneder

Art.nr. 0893 214 1

Stk. pr. pk.: 1 / 12

Anvendelse

Speditionsfirmaer, transportvirksomheder, erhvervskøretøjsværksteder, køretøjskonstruktion, byggesektoren, betonværker, landbrug, skovbrug, lokale myndigheder osv.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib problematiske overflader let med sandpapir. Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag ved første spraymaling. Hold øje med fordampningstiden. Kan males efter ca. 20 minutter med alle kommercielt tilgængelige 1-komponent, 2-komponent og vandbaserede dæklagsmalingssystemer.

Bemærk

Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprøyes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.