

Betonfjerner GELHAMMER

Højeffektiv, transparent vedhæftende gelvæske som anvendes koncentreret og ikke løber på vertikale flader

Effektiv fjernelse af betonrester mm.

- GELHAMMER virker i op til 3 timer og kan løse betonrester op til 6 mm. tykkelse
- Opløser cement, betonrester/betonstøv, betonslør, bentonit, fedt og olierester samt kalkrester og flyverust. Renser og af-oxiderer galvaniserede overflader.

Indeholder ikke A og B stoffer

Hurtig biologisk nedbrydelig - ingen klassificerede giftstoffer
pH: 2,8 ufortyndet



Beholder	Plastbeholder
Kemisk basis	Glykol- og polyglykolether, additiver
Farve	Ravgul
pH-værdi	2,3
Massefylde	1,104 g/cm ³
Biologisk nedbrydelig	Ja
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen	ved 5 °C til 30 °C

Indhold	Vægt for indhold	Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	Art.nr.	Stk. pr. pk.
5 l	5520 g	36 Måned/Måneder	9501 007 666	1/3
20 l	22080 g	12 Måned/Måneder	9501 007 817	1

Anvendelse

Effektiv på beskidte betongulve, vægge samt facader. GELHAMMER kan anvendes på aluminium, glas, gummi og lakerede overflader.

Kan med fordel anvendes til rengøring af udlejningsmateriel, tvangsblendere, murerværktøj, stavvibratører og andet materiel der kommer i berøring med beton.

Instruktioner

- Påføres med pumpekande eller skumhøjtryksprøjte eller pensel. Afhængig af tykkelse på hærdet beton lad Gel Hammer virke mellem 15 - 90 minutter. Anvend derefter en blød børste eller højtryksrensere til afvaskning. Hvis der stadig er betonrester, gentages proceduren.
- Processen stopper, hvis emnet, der er behandlet, tørrer ud. Så længe emnet er vådt, er GELHAMMER aktivt.
- Værktøj rengøres bedst ved iblødsætning i kar. Ved brug i kar fortyndes produktet op til 50% med vand.
- Anvendes i temperatur over +5 grader
- Opbevares frostfrit
- 1 liter Gel Hammer rækker til 8 - 12 m²

Bemærk

Kan reagere med marmor og andre kalkholdige materialer. Kan ændre farven på visse typer aluminium. Ved brug til fjernelse af betonslør på klinkegulve/badeværelsegulve anbefales en 50%/50% (GELHAMMER/vand) blandingsforhold. Efter behandling skal der skylles grundigt med vand for at undgå udtrækning af salpetersyre i fugen. Må ikke anvendes på: Marmor, terazzo eller klinker af natursten. Det anbefales selv at lave test inden brug af produktet.

Tilbehør	Art.nr.
Perfect Foam højtryksskumsprøjteanordning	0891 503 019
Pumpesprayflaske, syrebestandig	0891 503 030