

Systemsortiment 2.4.1, topnøgle 1/2" TX 17 dele

Kompatibel med alle produkter i ORSY systemet

Ensartede gitterdimensioner


Attraktiv kulfinish

Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring

Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt

Værktøjsstørrelser markeret på indsats.


Antal stykker i sortiment/sæt	17 STK
Størrelse skumafsnit	2.4.1
Bredde x højde x dybde	115 x 38 x 335 mm
Dekoration	Karbonudseende



Art.nr. 0965 905 201


Stk. pr. pk.: 1

ORSY



Anvendelse

Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY-hylder)



Leveringsprogram for art.nr. 0965 905 201

Betegnelse	Art.nr.	Antal
Systemindsats 2.4.1, topnøgle 1/2", TX		1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E10; Længde 40 mm	0715 132 10	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E11; Længde 40 mm	0715 132 11	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E12; Længde 40 mm	0715 132 12	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E14; Længde 40 mm	0715 132 14	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E16; Længde 40 mm	0715 132 16	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E18; Længde 40 mm	0715 132 18	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E20; Længde 40 mm	0715 132 20	1
1/2" topnøgleindsats, TX-hoved E24; Længde 40 mm	0715 132 24	1
1/2" topnøgleindsats TX20; Længde 60 mm	0715 133 20	1
1/2" topnøgleindsats TX25; Længde 60 mm	0715 133 25	1

Leveringsprogram for art.nr. 0965 905 201

Betegnelse	Art.nr.	Antal
1/2" topnøgleindsats TX27; Længde 60 mm	0715 133 27	1
1/2" topnøgleindsats TX30; Længde 60 mm	0715 133 30	1
1/2" topnøgleindsats TX40; Længde 60 mm	0715 133 40	1
1/2" topnøgleindsats TX45; Længde 60 mm	0715 133 45	1
1/2" topnøgleindsats TX50; Længde 60 mm	0715 133 50	1
1/2" topnøgleindsats TX55; Længde 60 mm	0715 133 55	1
1/2" topnøgleindsats TX60; Længde 60 mm	0715 133 60	1