

## BITUMENTÆTNINGSMASSE

### Til tætningssamlinger imellem bitumenbånd

#### Fremragende klæbeevne på bitumenbånd

Meget sikker tætning af tagplader og tagpap

#### God klæbeevne på fugtige underlag

- Kan bruges stort set upåvirket af vejrforholdene
- Velegnet til nødreparationer

#### Ældnings- og vejrbestandig

#### Velegnet til elastisk støbning

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Farve	Sort
-------	------



Art.nr.	0890 103 1	0890 103	0890 103 2
Stk. pr. pk.	1/12	24	12
Indhold	300 ml	310 ml	600 ml
Beholder		Patron	
Kemisk basis	Bitumen-tætningsmasse	Bitumen	Bitumen
Kontinuerlig bevægelsesabsorption	10 %	10 %	25 %
Min. tid for dannelse af hinde	24 t.	30 min.	24 t.
Betingelser for hud-dannelsestid	Ved 15 °C og 50 % relativ luftfugtighed	Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed	Ved 15 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Min. bearbejdnings-temperatur	5 °C	1 °C	5 °C
Maks. bearbejdnings-temperatur	35 °C	30 °C	35 °C

### Anvendelse

Til udfyldning af bitumenbånd og deres forbindelser.

Til udfyldning af tagpassager, f.eks. hvælvede ovenlys, ventilationskanaler, antenner og skorstene samt kantforbindelser. Typiske underlag uden primer: bitumen, zinkplade, kobberplade, rustfrit stål, beton, klinker.

### Instruktioner

Brug primer på meget porøse underlag.

Overhold informationsbladet „Generelle retningslinjer for brug af fugemasser“ og oversigtsarket „Würth-fugemassers forenelighed med konstruktionsmaterialer“.

### Bemærk

Reparationer, der udføres under fugtige forhold, skal kontrolleres, når de er hærdede

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.