


PROBLEMAFHJÆLPNINGSSKEMA

Produkterne anvendes i den rækkefølge, som står oplyst ud for det enkelte problemområde. Efter brug af det første produkt vurderes, om der er brug for yderligere behandling. I så fald fortsættes med det næste produkt osv.



Art.nr.	BENZIN					BENZIN/DIESEL								DIESEL						KØLESYSTEM		
	Benzin Systemrens	Benzin Additiv	Indsugningsrens, benzin	Mellemrens, benzin	Oktan Booster	I-ET Rens	Indsugningsrens WAC	Motorolie Systemrens	Motorolie Additiv	Olie-lækage stop	Automat gear rens	Automat gear Additiv	Gearolie-additiv	Diesel Systemrens	Diesel Additiv	Intensiv Dieselrens	Indsugningsrens, diesel	Mellemrens, diesel	Diesel-Partikel-filter rens	DieselCure	Kølesystem rens	Køler-tætnet, HP
	Info s. 18+24	Info s. 8	Info s. 38	Info s. 6	Info s. 10	Info s. 37	Info s. 21	Info s. 14	Info s. 15	Info s. 16	Info s. 33	Info s. 34	Info s. 35	Info s. 18+24 0893 742 001 (1 l) 0893 742 005 (5 l)	Info s. 9	Info s. 11	Info s. 39	Info s. 7	Info s. 42 0893 567 5 (5 l) 0893 567 25 (25 l)	Info s. 29	Info s. 30	
Auto	0893 741 001	0893 734	5861 112 300	5861 107 250	5861 103 300	5861 015 600	0893 745 001	5861 310 400	5861 300 300	5861 311 150	5861 410 150	5861 401 150	5861 400 125	0893 742 001 (1 l) 0893 742 005 (5 l)	0893 735	0893 739	5861 013 400	5861 007 250	5861 014 500	0893 567 5 (5 l) 0893 567 25 (25 l)	5861 510 250	5861 500 150
Forurening																						
Dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*	3**	2	4***			2****							1*	4**	3	2*	5***				
Dårlig kompression		4**	2	5***			2****	1	3**						4**		2	5***				
Belægninger i indsugningen		3**	1	4***		2	1****								3**		1	4***				
Partikelfilter fejl						3	2****							1*	5**		2*	6***	4			
EGR ventil fejl	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Tilstoppet katalysator	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Tilsødet lambdasonde	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Høje CO tal - Katalysatorfejl	1*	3**	2	4***			2****	1	3**					1*	3**		2*	4***				
Højt olieforbrug			2				2****										2					
Forurenede smørelolie								1	2**													
Dårlig motorgang																						
Tændingsbanken / dieselstøj	1*	4**	2	5***	1	3	2****							1*	4**		2*	5***				
Dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*	3**	2	4***			2****							1*	4**	3	2*	5***				
Belægninger omkring gasspiæld / tomgangsventil / stopspjæld			1				1****										1					
EGR ventil fejl	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Dårlig kompression		4**	2	5***			2****	1	3**						4**		2	5***				
Dårlig motorydelse / økonomi																						
Tilsødet lambdasonde	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*	3**	2	4***			2****							1*	4**	3	2*	5***				
Dårlig kompression		4**	2	5***			2****	1	3**						4**		2	5***				
Belægninger i indsugningen		3**	1	4***		2	1****								3**		1	4***				
Højt olieforbrug			2				2****	1	3**								2					
EGR ventil fejl	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Startbesvær																						
Dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*	3**	2	4***			2****							1*	4**	3	2*	5***				
Dårlig kompression		4**	2	5***			2****	1	3**						4**		2	5***				
Partikelfilter fejl						3	2****							1*	5**		2*	6***	4			
Dårligt brændstof / kondensvand / tæring	1*	2**		3**										1*	2**			3***				
Behandling for periodisk syn																						
For høje røggasværdier - belægninger i indsugningssystemet	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
For høje røggasværdier - dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*	4**	2	5***		3	2****							1*	4**		2*	5***				
Oliekredsløb																						
Olielækage										1												
Dårligt kørselsmønster / olieslam								1	2**													
Støj fra hydrauliske ventilløftere								1	2**													
Transmission																						
Dårligt gearskifte (ATF)											1	2										
Dårligt gearskifte / mislyde (manuel)													1									
Kølesystem																						
Kølesystem rens																					1	
Kølesystem tætning																						1
Cargo / Landbrug / Industri / Marine																						
Dårligt fungerende indsprøjtningssystem	1*													1*							2**	
EGR ventil fejl	1*		2			4								1*		3	2*				5**	
Partikelfilter fejl						3								1*			2*				4**	
Dårlig motorydelse / økonomi	1*													1*							2**	
Dårligt brændstof / kondensvand / tæring																					1**	
Langtidsopbevaring af dieselbrændstof																					1**	
Oliekredsløb																						
Olielækage										1												
Dårligt kørselsmønster / olieslam								1	2**													
Støj fra hydrauliske ventilløftere								1	2**													
Transmission																						
Dårligt gearskifte (ATF)											1	2										
Dårligt gearskifte / mislyde (manuel)													1									
Kølesystem																						
Kølesystem rens																					1	
Kølesystem tætning																						1

* Bruges sammen med WIC maskine ** Bruges forebyggende af værkstedet *** Bruges forebyggende af kunden **** Bruges sammen med WAC