

Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstoff-film

- Extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere den Wütop Thermo-Bahnen
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C
- Lösemittelfrei

Hochwertige Spezialfolie

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft
- Passt sich Durchdringungen hervorragend an
- Gittergewebe schützt vor Überdehnen



Trägermaterial	Spezialfolie
Klebstoffbasis	Polyacrylat
Farbe	Weiß
Länge	25 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa
Lösemittelfrei	Ja

Breite	Schlitzung	Art.-Nr.	VE
60 mm		0992 720 060	10
100 mm	50/50 mm	0992 720 100	6
150 mm	75/75 mm	0992 720 150	4

Details/Anwendung

Folienuntergründe:


Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop Thermo Bahnen. Weiters für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Plattenuntergründe:

In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss gemäß ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100mm betragen.

Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.



Anleitung

Eurasol Thermo HT durch Abziehen nur einiger Zentimeter des Abdeckpapiers auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Einen ausreichenden Kontaktdruck sicherstellen. Nach dem Kleben das Klebeband mit einem Messer zuschneiden.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD	0681 000 147
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus	0681 001 037
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK	0681 001 080
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus	0681 001 089
WÜTOP® Folienkleber	0893 700 100
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE	0893 700 111
Klebstoff WÜTOP® WRD	0893 700 115